



電磁閥

JMN2DH-5/2-D-01-S-12DCA

產品代號: 187883

FESTO

符合 ISO 15407/-1, 具電磁線圈和手控裝置, 不具插頭插座。
將停產的產品, 供貨至 2009.



技術參數

特性	值
閥功能	5/2 雙穩-主控
驅動類型	電氣的
寬度	26 mm
標準額定流量	1,000 l/min
工作壓力	-0.9 ... 16 bar
設計結構	活塞滑塊
保護等級	IP65
額定尺寸	8 mm
寬度尺寸	27 mm
排氣功能	可節流
密封原則	軟性
裝配位置	任何
符合標準	ISO 15407-1 VDMA 24563
手控裝置	具附件, 可鎖定
嚮導類型	由嚮導控制
嚮導氣源	外置的
流量方向	可反向
嚮導壓力	2 ... 10 bar
反向切換時間	18 ms
反向切換時間 (主控信號)	16 ms
線圈的特性參數	12V DC: 1,4W 24 V AC: 50 Hz, 切換功率: 3 VA, 保持功率: 2.4 VA 24V AC: 60Hz
工作介質	經過過濾的壓縮空氣, 過濾等級 40 µm, 潤滑或未潤滑 真空
耐腐蝕等級 CRC	2
介質溫度	-10 ... 50 °C
嚮導介質	經過過濾的壓縮空氣, 過濾等級 40 µm, 潤滑或未潤滑
環境溫度	-10 ... 50 °C
產品重量	320 g
電氣連接	插頭 符合 DIN 43650 標準 C型
安裝類型	具通孔
嚮導氣口 12/14	VDMA 24563 標準底座, 尺寸 1
嚮導排氣口 82/84	連接板規格 26 mm, 符合 ISO 15407-1 標準 VDMA 24563 標準底座, 尺寸 1
氣壓連接, 氣口 1	連接板規格 26 mm, 符合 ISO 15407-1 標準 VDMA 24563 標準底座, 尺寸 1
氣壓連接, 氣口 2	連接板規格 26 mm, 符合 ISO 15407-1 標準 VDMA 24563 標準底座, 尺寸 1
氣壓連接, 氣口 3	連接板規格 26 mm, 符合 ISO 15407-1 標準

特性	值
	VDMA 24563標準底座, 尺寸1
氣壓連接, 氣口 4	連接板規格 26 mm, 符合ISO 15407-1標準 VDMA 24563標準底座, 尺寸1
氣壓連接, 氣口 5	連接板規格 26 mm, 符合ISO 15407-1標準 VDMA 24563標準底座, 尺寸1
密封件的材質訊息	NBR
外殼的材質訊息	壓鑄鋁