

插入軸套 QSH-5/8-U

料號: 190641

FESTO



技術參數

特性	值
裝配位置	任何
容器尺寸	1
設計結構	推/拉原理
操作壓力的完整溫度範圍	-0.95 ... 10 bar
Maritime classification	see certificate
操作介質	壓縮空氣符合 ISO8573-1:2010 [7:-:-]
注意: 操作和嚮導介質	潤滑操作可行
耐腐蝕等級 CRC	1 - Low corrosion stress
環境溫度	-10 ... 60 °C
產品重量	4 g
氣壓連接, 氣口 1	插入式軸套 QS-5/8"
釋放環的顏色	灰色
材料備註	符合 RoHS
Material housing	PBT