

Servo Press Kit YJKP

料號: 8077950

FESTO



技術參數

特性	值
Pressing force	0 ... 17 kN
工作行程	100 ... 400 mm
電纜長度	5 ... 15 m
Scanning frequency	1,000 Hz
通訊協定	EtherNet/IP Modbus TCP OPC-UA PROFINET IO TCP/IP
裝配位置	任何
馬達類型	伺服馬達
最大加速度	2 m/s ²
循環功率	100 %
進給速度	0 ... 250 mm/s
精度, FS	0.25 %FS
最大有效負載	19.5 ... 95 kg
產品重量	5.5 ... 66.7 kg
環境溫度	0 ... 40 °C
儲藏溫度	-10 ... 60 °C
防護等級	IP20
相對空氣濕度	0 - 90 %
材料備註	符合 RoHS
耐腐蝕等級 CRC	0 - No corrosion stress
PWIS conformity	VDMA24364 zone III