


匯流排節點 CPX-FB13

料號: 195740

FESTO

用於模組化電氣閘島 CPX.



技術參數

特性	值
通訊協定	Profibus DP
尺寸 寬(W) x 長(L) x 高(H)	(包含相互連結模塊) 50 mm x 107 mm x 50 mm
產品重量	115 g
環境溫度	-5 ... 50 °C
儲藏溫度	-20 ... 70 °C
防護等級	IP65 IP67
耐腐蝕等級 CRC	1 - Low corrosion stress
PWIS conformity	VDMA24364-B2-L
Material housing	PA-加強 PC
特殊產品的LED顯示	M: 修改, 參數化 PL: 負載電源 PS: Electronics supply, sensor supply SF: 系統錯誤
特殊總線的LED顯示	BF: 匯流排錯誤
特殊驅動器的診斷	Channel and module-oriented diagnostics 低電壓/電壓不足時的模組 Diagnostics memory
控制元件	DIL 開關
Fieldbus接口	2x M12x1, 5-pin, B-coded Sub-D 插座, 9-pin Sub-D 插頭, 用於自行裝配
用於輸入的最大位址容量	64 Byte
用於輸出的最大位址容量	64 Byte
參數配置	Diagnostics behaviour Fail-safe reaction Forcing of channels Signal setup System parameters
傳輸速率	96 ... 12000 kbit/s
配置支援	設備資料庫檔案
附加功能	- 經由DPV1來取得非週期的數據 Channel-oriented diagnostics via fieldbus 透過Fieldbus 將啟動參數化轉成一般文字 可使用處理數據來表示系統狀態 操作單位的額外診斷介面
工作電壓範圍 DC	18 ... 30 V
額定工作電壓 DC	24 V
操作電壓時的內部電流耗損量	Typ. 200 mA
通訊類型	DPV0: 週期性通訊 DPV1: 非週期性通訊