

電磁閥

CPE10-M1BH-5JS-M7

料號: 196926



Classic - nicht für Neukonstruktionen verwenden

高元件密度

這一型號適合於真空。氣路板整合安裝方式只適合於 CPE10/14/18 的 5/2 和 5/3 閥, 請勿組合 3/2 閥

Modern alternatives can be found by entering the first four characters of the type code in the search field.

FESTO



技術參數

特性	值
閥功能	5/2 雙穩態
驅動類型	電動
寬度	10 mm
標準額定流量	350 l/min
Operating pressure MPa	-0.09 ... 1 MPa
操作壓力	-0.9 ... 10 bar
設計結構	活塞滑塊
授權	c UL us - Recognized (OL)
Maritime classification	see certificate
防護等級	IP65 具插頭插座 符合 IEC 60529
額定尺寸	4 mm
排氣功能	可節流
密封原理	軟性
裝配位置	任何
手動控制	具配件, 可鎖定 推力
嚮導類型	由嚮導控制
嚮導氣源	外部
流量方向	可反向
閥位識別	說明標籤支架
Overlap	Positive overlap
Pilot pressure MPa	0.25 ... 0.8 MPa
嚮導壓力	2.5 ... 8 bar
反向切換時間	8 ms
循環功率	100% with holding current reduction
最大正向測試脈衝具 logic 0	1,200 µs
最大負向測試脈衝具 logic 1	900 µs
線圈的特性參數	24 V DC: 1.28 W
容許的電壓波動	-15 % / +10 %
操作介質	壓縮空氣符合 ISO8573-1:2010 [7:4:4]
注意: 操作和嚮導介質	潤滑操作可行 (隨後需要進一步操作)
耐振動	傳送應用測試在安全等級 2 符合 FN 942017-4 及 EN 60068-2-6
耐衝擊	Shock test with severity level 2 in accordance with FN 942017-5 and EN 60068-2-27
耐腐蝕等級 CRC	2 - Moderate corrosion stress
PWIS conformity	VDMA24364-B1/B2-L
介質溫度	-5 ... 50 °C
嚮導介質	壓縮空氣符合 ISO8573-1:2010 [7:4:4]

特性	值
環境溫度	-5 ... 50 °C
產品重量	68 g
電氣連接	2-pin
安裝類型	具通孔
嚮導排氣口82	M3
嚮導排氣口84	M3
嚮導氣口12	M3
嚮導氣口14	M3
氣壓連接, 氣口 1	M7
氣壓連接, 氣口 2	M7
氣壓連接, 氣口 3	M7
氣壓連接, 氣口 4	M7
氣壓連接, 氣口 5	M7
材料備註	符合 RoHS
Material seals	NBR
Material housing	壓鑄鋁