


# 液體分離器 CQA-28

料號: 196984

FESTO

用於乾燥空氣



## 技術參數

特性	值
額定尺寸	20 mm
裝配位置	垂直
容器尺寸	1
設計結構	推/拉原理
操作壓力的完整溫度範圍	-0.95 ... 7 bar
溫度取決於操作壓力	-0.95 ... 10 bar
操作介質	壓縮空氣符合 ISO8573-1:2010 [7:--]
注意: 操作和嚮導介質	潤滑操作可行 (隨後需要進一步操作)
耐腐蝕等級 CRC	2 - Moderate corrosion stress
PWIS conformity	VDMA24364 zone III
介質溫度	-25 ... 75 °C
環境溫度	-25 ... 70 °C
產品重量	18 g
氣壓連接, 氣口 1	快速套管 CQ-28
氣壓連接, 氣口 2	快速套管 CQ-28
材料備註	符合 RoHS
Material housing	黃銅