


插座 MHAP-PI

料號: 197260

FESTO

用於連接模組及氣路板模組 MHA1-P...-PI 和 MHP1-P-P...-PI



技術參數

特性	值
安裝類型	夾子
裝配位置	任何
產品重量	4 g
電氣連接	2-pin 插頭插座
工作電壓範圍 DC	≤ 60 V
容許的電流負載	3 A
電纜長度	0.5 m
電纜直徑	1 mm
電纜結構	2x0,14
防護等級	IP40
環境溫度	-20 ... 80 °C
Ambient temperature with flexible cable installation	-20 ... 50 °C
CE 符號 (參見符合的標準)	in accordance with EU RoHS directive
UKCA marking (see declaration of conformity)	To UK RoHS instructions
PWIS conformity	VDMA24364-B2-L
材料備註	符合 RoHS
Material housing	PA
Material electrical contact	Copper alloy, tinned