

平行安裝組件 EAMM-U-30-V20-28AA-44

訂貨編號: 8093176

FESTO



資料表

特性	值
尺寸	30
中心間距	44 mm
安裝位置	可選
齒輪比	1:1
最大轉速	3000 1/min
油漆濕潤缺陷物質 (PWIS) 符合性	VDMA24364 區域 III
儲存溫度	-20 °C...60 °C
相對空氣濕度	0 - 95%
防護等級	IP40
環境溫度	0 °C...50 °C
慣性動量	2.11 kgmm ²
與負載無關的摩擦扭矩	0.015 Nm
可傳遞的扭矩	0.05 Nm
產品重量	94 g
介面代碼, 驅動器	V20
介面代碼, 馬達輸入	28AA
材料說明	RoHS 合規