

連接元件 DADG-AK-F9-2

訂貨編號: 8104804

FESTO



資料表

特性	值
尺寸	2
基於標準	VDI/VDE 3847-2
安裝位置	可選
工作壓力	0.2 MPa...0.8 MPa 2 bar...8 bar 29 psi...116 psi
額定工作壓力	0.6 MPa 6 bar 87 psi
防爆	防爆區 1 (ATEX) 防爆區 2 (ATEX) 區 21 (ATEX) 區 22 (ATEX)
工作介質	壓縮空氣, 符合 ISO 8573-1:2010 [7:4:4]
工作和嚮導介質說明	露點至少比環境溫度和介質溫度低 10 °C 可用潤滑介質工作 (之後須一直潤滑介質工作)
油漆濕潤缺陷物質 (PWIS) 符合性	VDMA24364 區域 III
環境溫度	-20 °C...80 °C
產品重量	418 g
材料說明	RoHS 合規
連接件材質	高合金不鏽鋼
連接板材料	陽極氧化精製鋁合金
密封件材質	NBR
螺絲材料	高合金不鏽鋼