


pancake cylinder
DPCA-...-...-4" - -
料號: 8104878

FESTO



代表範例

技術參數

整體數據表 – 個別數值取決於您的配置。

特性	值
行程	0.125 ... 4 "
活塞直徑	4"
活塞桿螺紋	5/8-18 UNF-2B 5/8-18 UNF-2A
緩衝	No cushioning P: 兩端具彈性緩衝環/板 Elastic cushioning rings/plates, at front Elastic cushioning rings/plates, at rear
裝配位置	任何
操作模式	雙動
活塞桿末端	外螺紋 內螺紋
設計結構	活塞 活塞桿 氣壓缸缸筒
位置檢測	用於近接感測器
多樣型	Increased chemical resistance 雙出活塞桿 Through, hollow piston rod Additional PTFE piston guide Stroke adjustment advancing/at front Noise reduction on both sides Noise reduction at rear Noise reduction at front
防止扭轉/導向	Piston guide pin
操作壓力	15 ... 150 Psi
操作介質	壓縮空氣符合 ISO8573-1:2010 [7:4:4]
注意: 操作和嚮導介質	潤滑操作可行 (隨後需要進一步操作)
PWIS conformity	VDMA24364 zone III
環境溫度	-25 ... 250 °F
產品重量	3.88 ... 10.08 Pound
安裝類型	with swivel clevis on end cap rotated 90° with swivel clevis on end cap 具通孔 具配件 選配
氣壓連接	內螺紋 G1/8 Female thread 1/8 NPT
材料備註	符合 RoHS
Material cover	鍛造鋁合金
Material of dynamic seals	FPM NBR
Material piston rod	高合金鋼
Material cylinder barrel	鍛造鋁合金