


圓形氣壓缸

DPRA-N-...-1 1/4"- -

料號: 8109551

FESTO



技術參數

整體數據表 – 個別數值取決於您的配置。

特性	值
行程	0.0625 ... 12 "
活塞直徑	1 1/4"
活塞桿螺紋	7/16-20 UNF-2A
緩衝	No cushioning P: 兩端具彈性緩衝環/板
裝配位置	任何
設計結構	活塞 活塞桿 氣壓缸缸筒
位置檢測	用於近接感測器
多樣型	延伸活塞桿外螺紋 延伸活塞桿 軸向供氣 側向供氣 具防旋轉保護 雙出活塞桿 Through, hollow piston rod 溫度範圍 0 - 150 °C 溫度範圍 -40 - 80 °C 單端活塞桿 Scraper made of NBR Bearing cap with mounting thread End cap with swivelling rod eye and bearing sleeve End cap with swivelling rod eye, rotated 90° End cap with swivelling rod eye
防止扭轉/導向	Hexagonal piston rod
操作壓力	10 ... 150 Psi
操作模式	雙動 單動 推的動作 拉的動作
操作介質	壓縮空氣符合 ISO8573-1:2010 [7:4:4]
注意: 操作和嚮導介質	潤滑操作可行 (隨後需要進一步操作)
耐腐蝕等級 CRC	1 - Low corrosion stress 4 - Very high corrosion stress
PWIS conformity	VDMA24364 zone III
環境溫度	-40 ... 300 °F
產品重量	0.39 ... 2.42 Pound
安裝類型	具鎖定螺帽 具配件
氣壓連接	1/8 NPT
材料備註	符合 RoHS
Material cover	鍛造鋁合金 高合金鋼, 耐腐蝕
Material seals	FPM NBR
Material piston rod	高合金鋼, 耐腐蝕
Material cylinder barrel	高合金鋼, 耐腐蝕