


# 匯流排節點 CTEU-EP

料號: 2798071

FESTO



## 技術參數

特性	值
通訊協定	EtherNet/IP Modbus TCP
尺寸 寬(W) x 長(L) x 高(H)	40 mm x 91 mm x 50 mm
產品重量	98 g
環境溫度	-5 ... 50 °C
儲藏溫度	-20 ... 70 °C
防護等級	IP65 IP67
耐腐蝕等級 CRC	2 - Moderate corrosion stress
PWIS conformity	VDMA24364 zone III
CE 符號 (參見符合的標準)	根據 EU-EMV 指導原則 in accordance with EU RoHS directive
UKCA marking (see declaration of conformity)	To UK instructions for EMC To UK RoHS instructions
KC mark	KC-EMV
授權	RCM Mark c UL us - Listed (OL)
材料備註	符合 RoHS
Material housing	PA
特殊產品的LED顯示	PS: 電子元件的工作電壓和負載電源 X1: 系統狀態模組 I 接口 1 X2: 系統狀態模組 I 接口 2
特殊總線的LED顯示	NS: 網路狀態 TP1: 網路運行, 接口 1 TP2: 網路運行, 接口 2
診斷	Communication error System diagnostics 低電壓
控制元件	DIL 開關
Fieldbus接口	2x 插座, M12x1, 4-pin, D-coded
用於輸入的最大位址容量	64 Byte
用於輸出的最大位址容量	64 Byte
參數配置	Diagnostics behaviour Fail-safe mode and idle response
傳輸速率	10/100 Mbit/s
內部循環時間	1 ms per 1 byte of user data
配置支援	EDS文件
附加功能	AddressConflictDetection (ACD) - 經由Explicit Message來取得非週期的數據 EtherNet/IP Quickconnect IP addressing via DHCP, DIL switch, fieldbus or FFT Integrated Switch Ring topology (DLR) 透過Fieldbus 將啟動參數化轉成一般文字 可使用處理數據來表示系統狀態 SNMP

特性	值
	Web servers
工作電壓範圍 DC	18 ... 30 V
額定工作電壓 DC	24 V
最大電源供應	4 A
操作電壓時的內部電流耗損量	Typ. 65 mA