

ISO 標準氣缸 DSBG-250- -PPVA-N3

訂貨編號: 2865078

FESTO



資料表

特性	值
行程	1 mm...2250 mm
活塞直徑	250 mm
活塞桿螺紋	M42x2
緩衝	氣動緩衝，兩端可調
安裝位置	可選
活塞桿端部	外螺紋
結構特點	缸徑 活塞桿 連桿 缸筒
位置偵測	透過近接開關
訂製品	一端活塞桿
工作壓力	0.06 MPa...1 MPa 0.6 bar...10 bar
工作模式	雙作用
工作介質	壓縮空氣，符合 ISO 8573-1:2010 [7:4:4]
工作和嚮導介質說明	可用潤滑介質工作 (之後須一直潤滑介質工作)
耐腐蝕等級 CRC	2 - 中等耐腐蝕能力
油漆濕潤缺陷物質 (PWIS) 符合性	VDMA24364-B1/B2-L
環境溫度	-20 °C...80 °C
緩衝長度	55 mm
緩衝長度，前進行程	55 mm
緩衝長度，返回行程	55 mm
6 bar 時的理論出力值，返回行程	28274 N
6 bar 時的理論力值，前進行程	29452 N
0 mm 行程的移動質量	9978 g
每 10 mm 行程的額外移動質量	157 g
0 mm 行程的基本重量	29313 g
每 10 m 行程的附加重量	384 g
安裝方式	是否要： 透過內螺紋安裝 具有附件
氣動介面	G1

特性	值
材料說明	RoHS 合規
蓋子材料	塗層鑄鋁
活塞密封件材質	NBR
活塞材料	鑄鋁
活塞桿材質	高合金鋼
活塞桿密封刮泥環材質	NBR
緩衝器密封件材料	TPE-U(PU)
緩衝活塞的材料	聚甲醛
缸筒材料	光滑陽極氧化精製鋁合金
螺帽材料	鍍鋅鋼
軸承材料	金屬聚合物
法蘭螺帽材料	鍍鋅鋼
拉桿材料	高合金鋼