


連接電纜

NEBS-M12G12-KS-2-SM12G12

料號: 3058527

FESTO



技術參數

特性	值
Cable identification	With inscription label holder
裝配位置	任何
產品重量	223 g
電氣連接 1	Straight socket, M12x1, 12-pin, A-coded
電氣連接 2	Straight socket, M12x1, 12-pin, A-coded
工作電壓範圍 DC	0 ... 30 V
額定工作電壓 DC	30 V
在40°C時的可接受電流負載	1.5 A
浪湧強度	0.8 kV
電纜長度	2 m
電纜屬性	Basic
電纜的測試條件	彎折強度符合 Festo 標準, 測試條件根據需求
電纜的最小彎折半徑	85 mm
Bending radius, fixed cable installation	42.5 mm
電纜直徑	8.5 mm
電纜直徑公差	± 0,2 mm
電纜結構	12x0,14 已屏蔽
端子截面	0.14 mm ²
顏色編碼, 纜芯絕緣	Pin 1 = brown Pin 10 = violet Pin 11 = grey/pink Pin 12 = red/blue Pin 2 = 藍色 Pin 3 = white Pin 4 = green Pin 5 = pink Pin 6 = yellow Pin 7 = black Pin 8 = grey Pin 9 = red
防護等級	IP67
環境溫度	-30 ... 80 °C
Ambient temperature with flexible cable installation	-25 ... 80 °C
CE 符號 (參見符合的標準)	in accordance with EU RoHS directive
UKCA marking (see declaration of conformity)	To UK RoHS instructions
PWIS conformity	VDMA24364-B2-L
材料備註	符合 RoHS
污染程度	3
耐腐蝕等級 CRC	0 - No corrosion stress
Material cable sheath	TPE-U(PUR)
電纜外套顏色	黑色
Material of union nut	牙鑄鋅
Material seals	NBR
Material electrical contact	黃銅 鍍鎳和鍍金