

# 平行夾爪 DHPC-16-A-NC-S-2

訂貨編號: 8116799

FESTO



## 資料表

特性	值
尺寸	16
每個夾爪的行程	3 mm
最大更換精度	0.2 mm
擺動夾爪的最大間隙 ax、ay	0 deg
最大夾爪夾頭間隙 Sz	0 mm
旋轉對稱	0.2 mm
重複精度，夾爪	0.02 mm
夾爪的數量	2
驅動系統	氣動
安裝位置	可選
工作模式	單動 常閉
夾爪功能	平行
夾爪力備份	在關閉時
結構特點	側面連接方向 夾爪手指的扁平安裝方法 手柄 強制嚮導工作運動順序
導軌	滾珠導軌
位置偵測	透過近接開關
總抓取力，開啟，6 bar	101 N
工作壓力	0.25 MPa...0.8 MPa 2.5 bar...8 bar 36.25 psi...116 psi
夾爪的最大工作頻率	3 Hz
6 bar 時的最短開啟時間	30 ms
6 bar 時的最短關閉時間	65 ms
工作介質	壓縮空氣，符合 ISO 8573-1:2010 [7:4:4]
工作和嚮導介質說明	可用潤滑介質工作 ( 之後須一直潤滑介質工作 )
耐腐蝕等級 CRC	0 - 無耐腐蝕能力
油漆濕潤缺陷物質 ( PWIS ) 符合性	VDMA24364-B2-L
環境溫度	-10 °C...60 °C
每個夾爪夾頭的抓取力，開啟，6 bar	50.5 N

特性	值
轉動慣量	0.15 kgcm <sup>2</sup>
夾爪上的最大力 Fz, 靜態	49 N
夾爪的最大扭矩 Mx, 靜態	0.34 Nm
抓手最大扭矩 My, 靜態	0.68 Nm
抓手最大扭矩 Mz, 靜態	0.34 Nm
產品重量	114 g
安裝方式	是否要： 透過通孔直接安裝 透過螺紋直接安裝 透過通孔和定位銷 透過內螺紋和定位銷
氣動介面	M3
材料說明	RoHS 合規
外殼材質	陽極氧化鋁
夾爪材質	高合金不鏽鋼