



近接感測器 SMPO-1-H-B

料號: 31008

FESTO

不具安裝組件



技術參數

特性	值
設計	塊狀設計
測量原則	磁鐵
操作壓力	2 ... 6 bar
操作介質	壓縮空氣符合 ISO8573-1:2010 [6:4:4]
注意: 操作和嚮導介質	潤滑操作不可行
環境溫度	-15 ... 60 °C
切換值的再現性	+/- 0,2 mm
開啟時間	< 30 ms
關閉時間	< 25 ms
安裝類型	具通孔 具配件
閥功能	3/2
氣壓連接	倒鉤接頭 PK-3
產品重量	14 g
Material housing	黃銅 PA POM
工作狀態顯示	光學
防護等級	IP65
PWIS conformity	VDMA24364-B2-L