


平行夾爪 DHPC-L-20-A-S-2

訂貨編號: 8116837

FESTO



資料表

| 特性 | 值 |
|-----------------------|-----------------------------------------------------------|
| 尺寸 | 20 |
| 每個夾爪的行程 | 9 mm |
| 最大更換精度 | 0.2 mm |
| 擺動夾爪的最大間隙 ax、ay | 0 deg |
| 最大夾爪夾頭間隙 Sz | 0 mm |
| 旋轉對稱 | 0.2 mm |
| 重複精度，夾爪 | 0.02 mm |
| 夾爪的數量 | 2 |
| 驅動系統 | 氣動 |
| 安裝位置 | 可選 |
| 工作模式 | 雙作用 |
| 夾爪功能 | 平行 |
| 夾爪力備份 | 無 |
| 結構特點 | 側面連接方向 夾爪手指的扁平安裝方法 手柄 強制嚮導工作運動順序 |
| 導軌 | 滾珠導軌 |
| 位置偵測 | 透過近接開關 |
| 訂製品 | 不使用以銅、鋅或鎳為主要成分的金屬。例外情況：鋼鐵所含的鎳、化學鍍鎳的表面、印刷電路板、電纜、電插頭連接器和線圈。 |
| 總抓取力，開啟，6 bar | 192.6 N |
| 總夾爪力，關閉，6 bar | 159.5 N |
| 工作壓力 | 0.1 MPa...0.8 MPa 1 bar...8 bar 14.5 psi...116 psi |
| 夾爪的最大工作頻率 | 3 Hz |
| 6 bar 時的最短開啟時間 | 110 ms |
| 6 bar 時的最短關閉時間 | 75 ms |
| 工作介質 | 壓縮空氣，符合 ISO 8573-1:2010 [7:4:4] |
| 工作和嚮導介質說明 | 可用潤滑介質工作 (之後須一直潤滑介質工作) |
| 耐腐蝕等級 CRC | 0 - 無耐腐蝕能力 |
| 油漆濕潤缺陷物質 (PWIS) 符合性 | VDMA24364-B2-L |

| 特性 | 值 |
|---------------------|---------------------------------------------------------------|
| 適用於鋰離子電池生產 | 不使用銅、鋅或鎳含量超過 1% 的金屬。例外情況：鋼中的鎳、化學鍍鎳表面、印刷電路板、電纜、電插頭連接器和線圈 |
| 環境溫度 | -10 °C...60 °C |
| 每個夾爪夾頭的抓取力，開啟，6 bar | 96.3 N |
| 夾爪夾頭的抓取力，關閉，6 bar | 79.8 N |
| 轉動慣量 | 0.515 kgcm ² |
| 夾爪上的最大力 Fz，靜態 | 73.5 N |
| 夾爪的最大扭矩 Mx，靜態 | 0.66 Nm |
| 抓手最大扭矩 My，靜態 | 1.33 Nm |
| 抓手最大扭矩 Mz，靜態 | 0.66 Nm |
| 產品重量 | 261 g |
| 安裝方式 | 是否要： 透過通孔直接安裝 透過螺紋直接安裝 安裝框架 透過通孔和定位銷 透過內螺紋和定位銷 |
| 氣動介面 | M5 |
| 材料說明 | RoHS 合規 |
| 外殼材質 | 陽極氧化鋁 |
| 夾爪材質 | 高合金不鏽鋼 |