


雙耳軸支座 LBG-40

料號: 31762

FESTO

用於球軸承具旋轉法蘭 SSNG 或關節軸承 SGS, 以及氣壓缸 DNGU, DNG, DNC.
或用於球軸承具旋轉法蘭 SNCS 或關節軸承 SGS, 和氣壓缸 AEN, ADN, ADNP



技術參數

特性	值
尺寸	40
耐腐蝕等級 CRC	2 - Moderate corrosion stress
PWIS conformity	VDMA24364-B2-L
RSBP classification to CD-0033	F5
環境溫度	-40 ... 150 °C
產品重量	300 g
材料備註	符合 RoHS
Material mounting	不鏽鋼鑄件
Material mounting pin	外殼-硬化鋼
Material lock	彈簧鋼