

直線驅動單元 SLM-32- -KF-A

訂貨編號: 32785

FESTO



資料表

特性	值
行程	10 mm...1500 mm
活塞直徑	32 mm
緩衝	兩端具有彈性緩衝環/墊 液壓緩衝器，穩定的特性曲線
安裝位置	可選
導軌	循環滾珠軸承導軌
位置偵測	透過近接開關 透過電感式感測器
訂製品	標準型 空心導向桿 中空導向桿和逆向板
工作壓力	0.7 MPa 7 bar
工作模式	雙作用
工作介質	壓縮空氣，符合 ISO 8573-1:2010[7:-:-]
工作和嚮導介質說明	可用潤滑介質工作 (之後須一直潤滑介質工作)
耐腐蝕等級 CRC	1 - 低耐腐蝕能力
油漆濕潤缺陷物質 (PWIS) 符合性	VDMA24364-B2-L
環境溫度	-20 °C...60 °C
6 bar 時的理論出力值，返回行程	483 N
6 bar 時的理論力值，前進行程	483 N
移動質量	3150 g
每 10 mm 行程的額外移動質量	55 g
0 mm 行程的基本重量	6400 g
每 10 m 行程的附加重量	55 g
氣動介面	G1/8
蓋子材料	鋁
密封件材質	PA TPE-U(PU)
外殼材質	鋁