



氣電轉換器

PE-1000

料號: 3719

FESTO



技術參數

特性	值
符合標準	EN 60947-5-1
CE 符號 (參見符合的標準)	根據 EU 低電壓設備指導原則
UKCA marking (see declaration of conformity)	To UK instructions for electrical equipment
測量變量	相對壓力
測量方式	氣壓/電子式變換器
Operating pressure MPa	0 ... 0.1 MPa
操作壓力	0 ... 1 bar
操作介質	壓縮空氣符合 ISO8573-1:2010 [7:-:-]
注意: 操作和嚮導介質	潤滑操作不可行
環境溫度	-10 ... 50 °C
開關輸出	接觸類型
切換功能	具有固定遲滯的閾值
切換元件功能	轉接開關
開啟點	0.05 bar
關閉點	0.05 bar
最大開關輸出電壓 AC	250 V
最大開關輸出電壓 DC	250 V
使用型錄用於感應負載	AC-14 DC-13
使用型錄用於歐姆負載	AC-12 DC-12
電氣連接	4芯 電纜
Electrical connection 1, connection type	電纜
Electrical connection 1, connection technology	開放式終端
電纜長度	1 m
Material cable sheath	PVC
安裝類型	具通孔
裝配位置	任何
氣壓連接	M5
產品重量	230 g
Material housing	壓鑄鋁 Anodised aluminium
設定選項	永久設定
防護等級	IP62
絕緣電壓	2 kV
PWIS conformity	VDMA24364-B1/B2-L
污染程度	3