

# 直線龍門架 EXCM-40-

料號: 3741955

FESTO

With recirculating ball bearing guide



## 技術參數

整體數據表 – 個別數值取決於您的配置.

特性	值
尺寸	40
X 方向的行程	200 ... 2,000 mm
Y 方向的行程	200 ... 1,000 mm
裝配位置	水平
設計結構	平面龍門
馬達類型	步進馬達
操作壓力	$\leq 8$ bar
Max. permissible acceleration, mechanical system only	20 m/s <sup>2</sup>
Max. horizontal acceleration	5 m/s <sup>2</sup>
Maximum permitted speed, mechanical system only	2 m/s
Max. horizontal speed	1 m/s
重複精度	$\pm 0,1$ mm
循環功率	100 %
CE 符號 (參見符合的標準)	根據 EU 機器設備指導原則
UKCA marking (see declaration of conformity)	To UK instructions for machines
PWIS conformity	VDMA24364 zone III
儲藏溫度	-10 ... 60 °C
相對空氣濕度	0 - 90 % 非冷凝
聲壓等級	65 dB(A)
防護等級	IP40
環境溫度	10 ... 50 °C
Rated load with maximum dynamic response	4 kg
安裝類型	With mounting kit With adjusting kit 具溝槽螺帽
材料備註	符合 RoHS