


齒輪箱

EMGA-80-P-G20-EAS-80

料號: 8141743

FESTO



技術參數

特性	值
Gear unit flange size	80 mm
Motor flange size	80 mm
扭轉時的反衝	0.15 deg
齒輪單元類型	軌道齒輪組
齒輪單位比率	20:1
最大輸入速度	7,000 1/min
齒輪單位的操作溫度	-25 ... 90 °C
PWIS conformity	VDMA24364-B2-L
防護等級	IP54
連續輸出扭矩	120 Nm
齒輪單元的質量慣性矩	0.406 kgcm ²
Max. output torque	240 Nm
最大功效	96 %
抗扭力	10.4 Nm/arcmin
產品重量	2,500 g
Gear unit interface, output shaft	80G
Gear unit interface, drive shaft	80P
材料備註	符合 RoHS