


# 齒輪箱

## EMGA-80-A-G20-80P

料號: 8141746

FESTO



### 技術參數

特性	值
Gear unit flange size	80 mm
Motor flange size	80 mm
扭轉時的反衝	0.25 deg
齒輪單元類型	Right-angle gear unit
齒輪單位比率	20:1
最大輸入速度	7,000 1/min
齒輪單位的操作溫度	-25 ... 90 °C
PWIS conformity	VDMA24364-B2-L
防護等級	IP54
連續輸出扭矩	120 Nm
齒輪單元的質量慣性矩	1.013 kgcm <sup>2</sup>
Max. output torque	192 Nm
最大功效	93 %
抗扭力	5.1 Nm/arcmin
產品重量	5,000 g
Gear unit interface, output shaft	80G
Gear unit interface, drive shaft	80P
材料備註	符合 RoHS