


齒輪箱

EMGA-120-P-G12-SAS-140

料號: 8141760

FESTO



技術參數

| 特性 | 值 |
|-----------------------------------|-------------------------|
| Gear unit flange size | 120 mm |
| Motor flange size | 140 mm |
| 扭轉時的反衝 | 0.15 deg |
| 齒輪單元類型 | 軌道齒輪組 |
| 齒輪單位比率 | 12:1 |
| 最大輸入速度 | 6,500 1/min |
| 齒輪單位的操作溫度 | -25 ... 90 °C |
| PWIS conformity | VDMA24364-B2-L |
| 防護等級 | IP54 |
| 連續輸出扭矩 | 260 Nm |
| 齒輪單元的質量慣性矩 | 2.224 kgcm ² |
| Max. output torque | 520 Nm |
| 最大功效 | 96 % |
| 抗扭力 | 22 Nm/arcmin |
| 產品重量 | 9,000 g |
| Gear unit interface, output shaft | 120G |
| Gear unit interface, drive shaft | 140A |
| 材料備註 | 符合 RoHS |