


# 伺服馬達 EMMT-AS-60-

訂貨編號: 4808568

FESTO



## 資料表

特性	值
環境溫度	-15 °C...40 °C
環境溫度說明	最高 80°C，每攝氏度降額為 -1.5%
最大安裝高度	4000 m
最大安裝高度說明	從 1,000 m 開始：每 100 m 僅降低 -1.0%
儲存溫度	-20 °C...70 °C
相對空氣濕度	0 - 90%
符合標準	IEC 60034
溫度等級符合 EN 60034-1	F
最高線圈溫度	155 °C
額定等級符合 EN 60034-1	S1
溫度監控	透過 EnDat@2.2 數位量傳輸馬達溫度
馬達類型符合 EN 60034-7	IM B5 IM V1 IM V3
安裝位置	可選
防護等級	IP40 IP65
防護等級說明	馬達軸具有 IP40 等級防護，無徑向軸密封環 馬達軸具有 IP65 等級防護，具有徑向軸密封環 用機外殼（包括連接元件）具有 IP67 防護等級
同心度、同軸性、軸向偏移符合 DIN SPEC 42955	N
平衡質量	G 2.5
止動扭矩	< 峰值扭矩的 1.0%
標稱條件下的儲存壽命	20000 h
Woodruff 鍵軸類型	DIN 6885 A 5 x 5 x 22
介面代碼，馬達輸出	60P
電氣介面 1，連接類型	混合插頭
電氣介面 1，連接系統	M23x1
電氣介面 1，介面/線芯數	15
污染等級	2
材料說明	RoHS 合規
耐腐蝕等級 CRC	0 - 無耐腐蝕能力

特性	值
油漆濕潤缺陷物質 (PWIS) 符合性	VDMA24364 區域 III
抗振性	運輸應用測試, 嚴重性等級 2, 符合 FN 942017-4 和 EN 60068-2-6
耐衝擊性	衝擊測試, 嚴重性等級 2, 符合 FN 942017-5 和 EN 60068-2-27
認證	RCM 商標 c UL us - 認證 (OL)
CE 認證 (見合格聲明)	符合歐盟電磁相容性指令 符合歐盟低電壓指令 符合歐盟 RoHS 指令
CE 標記 (見合格聲明)	符合英國 EMC 指令 符合英國 RoHS 指令 符合英國電氣設備相關規定
證書簽發機構	UL E342973
標稱操作電壓 DC	325 V...680 V
線圈開關類型	裡面標示星號
焊對數量	5
靜止扭矩	0.66 Nm...1.66 Nm
標稱扭矩	0.6 Nm...1.4 Nm
峰值扭矩	1.6 Nm...5.6 Nm
標稱轉速	3000 1/min
最大轉速	6800 1/min...12500 1/min
最大機械速度	16000 1/min
馬達的額定功率	190 W...440 W
連續停轉電流	1.6 A...3.8 A
標稱馬達電流	1.4 A...3.2 A
峰值電流	5.4 A...18.3 A
馬達常數	0.41 Nm/A...0.45 Nm/A
靜止扭矩常數	0.49 Nm/A...0.53 Nm/A
電壓常數, 相位	29.9 mV/min...32 mV/min
相間線圈電阻	2.68 Ohm...11.7 Ohm
相間線圈電感	12 mH...38 mH
線圈縱向感應率 Ld (相位)	5 mH...15.5 mH
線圈交叉電感 Lq (相位)	6 mH...19 mH
通電時間常數	2.1 ms...3 ms
發熱時間常數	40 min...44 min
耐熱性	1 K/W...1.5 K/W
測量法蘭	250 x 250 x 15 mm, 鋼
輸出的總轉動慣量	0.169 kgcm <sup>2</sup> ...0.49 kgcm <sup>2</sup>
產品重量	1180 g...2230 g
容許軸向軸負載	70 N
允許的徑向軸負載	350 N
轉子位置編碼器	絕對值編碼器, 單圈 絕對值編碼器, 多圈
轉子位置編碼器, 製造商標識	ECl 1118 EQI 1131
轉子位置編碼器, 絕對可偵測的轉數	1 ...4096
旋轉位置編碼器介面	EnDat@ 22
旋轉位置編碼器, 編碼器測量原理	電感式
轉子位置編碼器, 直流工作電壓	5 V
轉子位置編碼器, 直流工作電壓範圍	3.6 V...14 V
轉子位置編碼器, 每轉的位置值	262144 ...524288
轉子位置感測器解析度	18 bit...19 bit
轉子位置編碼器, 角測量的系統精度	-120 arcsec...120 arcsec
制動保持扭矩	2.5 Nm
煞車裝置的操作電壓 DC	24 V
制動電流消耗	0.46 A

特性	值
功耗，制動	11 W
煞車線圈電阻	52.4 Ohm
煞車線圈感應率	700 mH
制動分離時間	35 ms
煞車關閉時間	10 ms
直流煞車回應延遲	2 ms
最大制動空載速度	10000 1/min
制動最大摩擦工作	5600 J
制動的慣性動量	0.074 kgcm <sup>2</sup>
煞車閘的開關週期	1000 萬次空轉（無摩擦！）
平均失效時間 (MTTF)，子零件	190 年，轉子位置感測器