

# 聯軸器

## EAMD-30-22-16-10X12

料號: 5030235

FESTO



### 技術參數

| 特性              | 值                   |
|-----------------|---------------------|
| 支架直徑 1          | 16 mm               |
| 支架直徑2           | 10 mm               |
| 尺寸              | 30                  |
| 額定長度            | 22 mm               |
| 裝配位置            | 任何                  |
| 最高速度            | 8,000 1/min         |
| PWIS conformity | VDMA24364-B2-L      |
| 儲藏溫度            | -25 ... 60 °C       |
| 相對空氣濕度          | 0 - 95 %            |
| 環境溫度            | -25 ... 60 °C       |
| 質量慣性力矩          | 4 kgmm <sup>2</sup> |
| 可傳遞扭矩           | 9 Nm                |
| 產品重量            | 44.8 g              |
| 材料備註            | 符合 RoHS             |