



**夾緊單元**  
**KEC-20**  
料號: 527493

**FESTO**



**技術參數**

特性	值
裝配位置	任何
夾緊的類型以及動作的方向	位於兩端 由彈簧夾緊, 由壓縮空氣釋放
操作壓力	3.8 ... 10 bar
最小釋放壓力	3.8 bar
需要被夾取的圓形材料	20 mm
操作介質	壓縮空氣符合 ISO8573-1:2010 [7:4:4]
耐腐蝕等級 CRC	0 - No corrosion stress
環境溫度	-20 ... 80 °C
靜態保持力	3,200 N
產品重量	4,515 g
安裝類型	具內 (母) 螺紋 具配件
Release connection, clamping unit	G1/4
材料備註	符合 RoHS
Material seals	NBR TPE-U(PU)
Material spring	高合金鋼
Material housing	鍛造鋁合金
Material clamp jaws	工具用鋼
Material piston	鍛造鋁合金