


連接電纜 KMP6-09P-8-5

訂貨編號: 531185

FESTO



資料表

特性	值
符合標準	DIN 41652
電纜標識	不具有標識支架
連接頻率	50
產品重量	454 g
電氣介面 1, 功能	現場設備端
電氣介面 1, 設計	直角式
電氣介面 1, 連接類型	插座
電氣介面 1, 電纜出口	直列式
電氣介面 1, 連接系統	Sub-D
電氣介面 1, 介面/線芯數	9
電氣介面 1, 使用的介面/線芯	9
電氣介面 1, 安裝類型	2x 螺絲 4-40 UNC
電氣介面 2, 功能	控制器端
電氣介面 2, 介面類型	電纜
電氣介面 2, 連接系統	開放式
電氣介面 2, 介面/線芯數	9
電氣介面 2, 已使用的介面/線芯數	9
操作電壓範圍 DC	0 V...30 V
標稱操作電壓 DC	24 V
40°C 時的額定電流	2.8 A
抗電湧性	1 kV
電纜長度	5 m
電纜特徵	標準
電纜測試條件	測試條件按要求提供
彎曲半徑, 固定電纜	76 mm
彎曲半徑, 移動電纜	114 mm
電纜直徑	7.6 mm
電纜直徑公差	± 0.25 mm
電纜結構	8 x 0.34 mm ² + 1 x 0.5 mm ²
標稱導線橫切面積	0.34 mm ² 0.5 mm ²
線端	直接切斷

特性	值
防護等級	IP40
防護等級說明	在組裝好的狀態下
環境溫度	-25 °C...70 °C
具有移動電纜的環境溫度	-5 °C...70 °C
儲存溫度	-25 °C...75 °C
CE 認證 (見合格聲明)	符合歐盟 RoHS 指令
CE 標記 (見合格聲明)	符合英國 RoHS 指令
油漆濕潤缺陷物質 (PWIS) 符合性	VDMA24364-B2-L
材料說明	RoHS 合規
污染等級	2
電纜護套材料	PVC
電纜護套顏色	灰色
外殼材質	加強型 PBT
外殼顏色	灰色
螺絲緊固鎖的材料	鍍鍍黃銅
電觸頭材料	鍍金銅合金