



真空產生器

VN-14-H-T4-PQ3-VQ3-RO2-B

料號: 532648

FESTO

具噴射器脈衝和整合式電磁閥. 標準型, 真空度高, 寬度18mm,
T形具插頭連接件和開放式消音器.



技術參數

特性	值
額定尺寸, 拉伐爾噴嘴	1.4 mm
網柵尺寸	18 mm
設計, 消音器	打開
裝配位置	任何
排放器特性	標準 High vacuum
手動控制	推力
整合功能	噴射脈衝閥, 氣壓 電控開關閥 開放式消音器
設計結構	T-形
閥功能	2/2
最大吸氣流量時的操作壓力	4 bar
操作壓力	2 ... 8 bar
最大真空度時的操作壓力	3.5 bar
最大真空度	92 %
額定操作壓力	6 bar
關於大氣的最大吸氣流量	48.8 l/min
額定操作壓力下的供氣時間	0.5 s
工作電壓範圍 DC	21.6 ... 26.4 V
電源消耗	1.2 W
循環功率	100 %
操作介質	壓縮空氣符合 ISO8573-1:2010 [7:4:4]
注意: 操作和嚮導介質	潤滑操作不可行
耐腐蝕等級 CRC	1 - Low corrosion stress
PWIS conformity	VDMA24364 zone III
介質溫度	0 ... 50 °C
額定工作氣壓下的噪音等級	69 dB(A)
防護等級	IP40
環境溫度	0 ... 50 °C
產品重量	100 g
電氣連接	插頭
安裝類型	具通孔 具頂部導軌 具配件
氣壓連接, 氣口 1	QS-8
氣壓連接, 氣口 3	開放式消音器
真空連接	QS-8
Material of connecting thread	鍛造鋁合金, 陽極氧化
材料備註	符合 RoHS
Material seals	NBR
Material receiver nozzle	POM
Material housing	PA-加強

特性	值
Material silencer	POM-加強 鍛造 鋁合金 POM PU 泡沫
Material screws	鋼
Material transmitter nozzle	鍛造 鋁合金
Material fitting	黃銅 鍍鎳