


移載模組 HSP-16-AS-SD

料號: 533614

FESTO

無驅動多樣型號，具有軸承和驅動軸，包括保護蓋



技術參數

特性	值
尺寸	16
Y 行程	90 ... 110 mm
Z 行程	35 ... 50 mm
Z 行程, 工作行程	20 mm
緩衝	CC: 兩端具油壓緩衝器 軟特性
裝配位置	導軌 垂直
設計結構	驅動軸 十字交叉導向 有導向的動作順序
位置檢測	用於近接感測器
防止扭轉/導向	十字交叉導向
最短循環週期	0.8 s
重複精度	±0,01 mm
操作介質	壓縮空氣符合 ISO8573-1:2010 [7:-:-]
注意: 操作和嚮導介質	潤滑操作可行 (隨後需要進一步操作)
PWIS conformity	VDMA24364-B2-L
環境溫度	0 ... 60 °C
驅動軸上的最大驅動扭矩	2.5 Nm
驅動軸的最大軸向力	30 N
Mx 動態時的最大扭矩	2.4 Nm
Mx 靜態時的最大扭矩	10 Nm
My 動態時的最大扭矩	2.4 Nm
My 靜態時的最大扭矩	10 Nm
Mz 動態時的最大扭矩	2.4 Nm
Mz 靜態時的最大扭矩	10 Nm
最大有效負載	1 kg
驅動軸的最大徑向力	75 N
Theoretical force at 0.6 MPa (6 bar, 87 psi)	50 N
產品重量	4,300 g
前面單元的安裝	具通孔
安裝類型	具通孔 具溝槽螺帽
Material sub-base	鍛造鋁合金
Material cross-guide	熱處理鋼
Material side components	鍛造鋁合金