


# 過濾器

## MS12N-LF

料號: 535026

FESTO

具 NPT 螺紋



代表範例

## 技術參數

整體數據表 – 個別數值取決於您的配置.

特性	值
尺寸	12
系列	MS
裝配位置	垂直 +/- 5°
設計結構	具有離心式分離器的燒結濾芯
操作壓力	0.8 ... 20 bar
操作介質	壓縮空氣符合 ISO 8573-1:2010 [-:9:-] 壓縮空氣符合 ISO 8573-1:2010 [7:9:-] 惰性氣體
PWIS conformity	VDMA24364-B2-L
儲藏溫度	-10 ... 60 °C
介質溫度	-10 ... 60 °C
環境溫度	-10 ... 60 °C
安裝類型	線路安裝 具配件 選配
Material housing	壓鑄鋁
Material bowl	鍛造鋁合金