


直線/擺動夾緊缸 CLR-63-20-R-P-A

料號: 535465

FESTO

夾緊系統, 具有直線及擺動動作, 90度向右. 氣孔樣式符合ISO 21287 標準.



技術參數

| 特性 | 值 |
|---|-------------------------------|
| 行程總和 | 43 mm |
| 活塞直徑 | 63 mm |
| 活塞桿螺紋 | M10 |
| 擺動角度 | 90 deg +/- 2 deg |
| 夾緊行程 | 20 mm |
| 緩衝 | P: 兩端具彈性緩衝環/板 |
| 裝配位置 | 任何 |
| 設計結構 | 活塞 活塞桿 氣壓缸缸筒 |
| 位置檢測 | 用於近接感測器 |
| 擺動方向 | 右 |
| 操作壓力 | 2 ... 10 bar |
| 操作模式 | 雙動 |
| 操作介質 | 壓縮空氣符合 ISO8573-1:2010 [7:4:4] |
| 注意: 操作和嚮導介質 | 潤滑操作可行 (隨後需要進一步操作) |
| 耐腐蝕等級 CRC | 2 - Moderate corrosion stress |
| PWIS conformity | VDMA24364-B2-L |
| 環境溫度 | -10 ... 80 °C |
| Effective clamping force at 0.2 MPa (2 bar, 29 psi) | 441 N |
| Effective clamping force at 0.4 MPa (4 bar, 58 psi) | 823 N |
| Effective clamping force at 0.6 MPa (6 bar, 87 psi) | 1,386 N |
| 最大緊固扭矩, 鎖緊螺絲 | 47 Nm |
| Theoretical clamping force at 0.6 MPa (6 bar, 87 psi) | 1,682 N |
| 產品重量 | 2,100 g |
| 安裝類型 | 具通孔 具內 (母) 螺紋 具配件 選配 |
| 氣壓連接 | G1/8 |
| Material of flange screw | 鋼 經過電鍍 |
| Material cover | 鍛造鋁合金 有鍍層 |
| Material seals | NBR TPE-U(PU) |
| Material housing | 鍛造鋁合金 光滑處理 |
| Material piston rod | 高合金鋼, 耐腐蝕 |
| Material cylinder barrel | 鍛造鋁合金 光滑處理 |