


流量感測器

SFAM-62-1000L-M-PNLK-PNVBA-M12-EMD

訂貨編號: 8187361

FESTO



資料表

特性	值
認證	RCM 商標
CE 認證（見合格聲明）	符合歐盟電磁相容性指令 符合歐盟 RoHS 指令
CE 標記（見合格聲明）	符合英國 EMC 指令 符合英國 RoHS 指令
材料說明	RoHS 合規
流向	單向 從左到右
壓力測量範圍的起始值	0 Mpa 0 bar 0 psi
壓力測量範圍終值	1.6 Mpa 232 psi
壓力測量範圍結束值	16 bar
流量測量範圍的起始值	10 l/min
流量測量範圍的結束值	1000 l/min
溫度測量起始值	0 °C
溫度測量結束值	50 °C
工作壓力	1.6 Mpa 16 bar 232 psi
過載壓力	2 Mpa 20 bar 290 psi
工作介質	氟氣 壓縮空氣，符合 ISO 8573-1:2010 [7:4:4] 二氧化碳 氮氣
介質溫度	0 °C...50 °C
環境溫度	0 °C...50 °C

特性	值
標稱溫度	23 °C
壓力值精度，單位為 ± % FS	1.5 %FS
流量精確度	± (3% o.m.v. + 0.3% FS)
溫度精度 (± °C)	5 °C
壓力值重複精度，單位為 ± % FS	0.3 %FS
重複精度偏差 (± %FS)	0.2 %FS
重複精度範圍 (± %FS)	0.8 %FS
溫度係數 (± %FS/K)	0.05 %FS/K
溫度係數範圍，± %FS/K	類型 0.1%FS/K
壓力影響範圍 (± %FS/bar)	0.5 %FS/b.
流量特徵曲線起始值	0 l/min
流量特徵曲線結束值	1000 l/min
溫度特徵曲線起始值	0 °C
溫度特徵曲線結束值	100 °C
輸出特徵曲線起始值	0 V 4 mA
輸出特徵曲線最終值	10 V
輸出特徵曲線，終值	20 mA
最大負載電阻，電流輸出	500 Ohm
電壓輸出的最小負載電阻	20 kOhm
短路電流額定值	是
過載保護	可用
協定	IO-Link®
IO-Link®, 版本 ID	V1.1
IO-Link®, 設備配置文件	韌體更新 功能定位器 功能：產品 URI 功能數量檢測 識別和診斷 Smart sensor - SSP 4.1.3
IO-Link®, 傳輸速率	COM3
IO-Link, SIO-Mode 支援	是
IO-Link®, 連接埠類型	等級 A
IO-Link®, 過程資料長度輸出	0 bit
IO-Link®, 過程資料長度輸入	96 bit
IO-Link, 過程資料內容 IN	目前運作狀態, 4 bit 監控峰值流量時的壓降, 1 bit SSC 監控平均流量時的壓降, 1 bit SSC 監控主動運作狀態下的壓力穩定性, 1 bit SSC 監控被動運作狀態下的壓力穩定性, 1 bit SSC 監控平均流量, 1 bit SSC 參考記錄無法使用, 1 bit 監控峰值流量, 1 bit SSC 主動靜態運作狀態時間監控, 1 bit SSC
IO-Link, 服務資料 IN	32 位元體積/質量測量值 32 位元氣動能量測量值 32 位元氣動功率測量值
IO-Link®, 最短週期時間	1.5 ms
IO-Link, 所需資料儲存	1 kB
操作電壓範圍 DC	18 V...30 V
反極性保護	適用於所有電氣連接
電氣介面	5 針 M12x1 直列式插頭
電氣介面 1, 連接類型	插頭
電氣介面 1, 連接系統	M12x1, A 編碼, 符合 EN 61076-2-101 標準
最大電纜長度	20 m, 伴隨 IO-Link® 運行 30 m

特性	值
安裝方式	位於氣源處理裝置上
安裝位置	可選
氣動介面	氣路板模組
產品重量	600 g
外殼材質	壓鑄鋁 加強型聚醯胺
顯示類型	發光 LCD，多色
防護等級	IP65
耐腐蝕等級 CRC	2 - 中等耐腐蝕能力
油漆濕潤缺陷物質（PWIS）符合性	VDMA24364-B1/B2-L