

# 氣路板底座 VABX-A-P-EL-E12-MS6-SHUH

料號: 8188448  
新

FESTO

## 技術參數

特性	值
電磁線圈的最大數量	24
尺寸 寬(W) x 長(L) x 高(H)	45 mm x 104,3 mm x 53,3 mm
Note regarding operating voltage	SELV/PELV fixed power supplies required Note voltage drop
授權	RCM Mark
KC mark	KC-EMV
CE 符號 (參見符合的標準)	根據 EU-EMV 指導原則 in accordance with EU RoHS directive
UKCA marking (see declaration of conformity)	To UK instructions for EMC To UK RoHS instructions
PWIS conformity	VDMA24364-B1/B2-L
儲藏溫度	-20 ... 70 °C
相對空氣濕度	5 - 95 %
防護等級	IP65
環境溫度	-5 ... 50 °C
最大緊固扭矩, 牆面安裝	6 Nm
產品重量	131.1 g
Electrical connection 1, connection technology	Sub-D
Cable outlet	直的
底座的安裝方法	具通孔
氣壓連接, 氣口 1	für Cartridge 15 mm
氣壓連接, 氣口 5	für Cartridge 15 mm
材料備註	符合 RoHS
Material of connecting plate	PA-加強
Material cover	PA-加強
Material seals	NBR
Material sleeve	高合金鋼, 耐腐蝕
Material clip	高合金鋼, 耐腐蝕
Material nut	高合金鋼, 耐腐蝕