

# 油霧器 MS12-LOE-G-U

料號: 537156

FESTO

金屬保護杯罩, 氣流方向: 從左到右.



## 技術參數

特性	值
尺寸	12
系列	MS
裝配位置	垂直 +/- 5°
設計結構	比例式標準油霧器
最大儲油能力	1,500 cm <sup>3</sup>
杯罩保護	具有整合的金屬外殼
操作壓力	1 ... 16 bar
油霧器起作用所需的最小流量	400 l/min
標準額定流量	20,000 ... 22,000 l/min
操作介質	空氣品質等級 5:7:- 符合DIN ISO 8573-1標準
耐腐蝕等級 CRC	2 - Moderate corrosion stress
PWIS conformity	VDMA24364-B1/B2-L
儲藏溫度	-10 ... 60 °C
介質溫度	0 ... 60 °C
油的粘度	ISO VG 32
環境溫度	0 ... 60 °C
產品重量	6,500 g
安裝類型	線路安裝 具安裝支架 選配
氣壓連接, 氣口 1	內部的
氣壓連接, 氣口 2	內部的
Material of cover	PA
Material seals	NBR
Material housing	壓鑄鋁
Material bowl	鍛造鋁合金