



Mini 滑塊 SLTE-16-80-LS-G04

料號: 537461
將停止供貨的產品

FESTO

機電直線驅動軸，具滑動式螺紋螺桿

Type to be discontinued. Available until 2019. See Support Portal for alternative products.



技術參數

特性	值
工作行程	80 mm
尺寸	16
反向空隙	< 100 µm
裝配位置	任何
設計結構	機電式直線軸 With lead screw
馬達類型	DC 伺服馬達
參考	正固定擋塊 負固定擋塊 參考切換
螺桿類型	Lead screw
移動的最小速度	2 mm/s
重複精度	±100,000 µm
額定工作電壓 DC	24 V
CE 符號 (參見符合的標準)	根據 EU-EMV 指導原則
耐腐蝕等級 CRC	0 - No corrosion stress
聲壓等級	< 55 dB(A)
防護等級	IP40
環境溫度	0 ... 40 °C
授權	RCM Mark
最大扭矩Mx	6 Nm
最大扭矩My	6 Nm
最大扭矩Mz	2.8 Nm
運動質量	415 g
產品重量	1,465 g
編碼器接口輸出, 特性	1000 ppr
安裝類型	選配 內螺紋和定位軸套 具通孔 具內 (母) 螺紋
Material of moment compensator	鍛造鋁合金 電鍍
材料備註	含有 PWIS
Material of guide	熱處理鋼
Material housing	鍛造鋁合金 電鍍
Material piston rod	鍛造鋁合金 電鍍
Material motor housing	鍛造鋁合金 電鍍
Material slide	鍛造鋁合金 電鍍