


馬達電纜  
NEBM-M17G12-EH-10-Q6N-LE12  
訂貨編號: 8195457

FESTO



資料表

| 特性                 | 值          |
|--------------------|------------|
| 基於標準               | EN 61984   |
| 電纜標識               | 不具有標籤支架    |
| 產品重量               | 1460 g     |
| 電氣介面 1, 功能         | 現場設備端      |
| 電氣介面 1, 設計         | 圓形         |
| 電氣介面 1, 連接類型       | 混合型插座      |
| 電氣介面 1, 電纜出口       | 直列式        |
| 電氣介面 1, 連接系統       | M17x0,75   |
| 電氣介面 1, 介面/線芯數     | 12         |
| 電氣介面 1, 使用的介面/線芯   | 12         |
| 電氣介面 1, 安裝類型       | 螺絲鎖        |
| 電氣介面 2, 功能         | 控制器端       |
| 電氣介面 2, 介面類型       | 電纜         |
| 電氣介面 2, 電纜出口       | 直列式        |
| 電氣介面 2, 連接系統       | 開放式        |
| 電氣介面 2, 介面/線芯數     | 12         |
| 電氣介面 2, 已使用的介面/線芯數 | 12         |
| 電氣介面 2, 安裝類型       | 插件         |
| 操作電壓範圍 DC          | 0 V...48 V |
| 40°C 時的額定電流        | 7.6 A      |
| 抗電湧性               | 1.5 kV     |
| 護罩                 | 是          |
| 電纜長度               | 10 m       |
| 電纜特徵               | 拖鏈適用       |
| 電纜測試條件             | 測試條件按要求提供  |
| 彎曲半徑, 固定電纜         | 42 mm      |
| 彎曲半徑, 移動電纜         | 78.75 mm   |
| 電纜直徑               | 10.5 mm    |
| 電纜直徑公差             | ± 0.3 mm   |

| 特性                | 值                                                                            |
|-------------------|------------------------------------------------------------------------------|
| 電纜結構              | 4 x 0.5 mm <sup>2</sup> + 2 x 0.5 mm <sup>2</sup> + 6 x 0.15 mm <sup>2</sup> |
| 標稱導線橫切面積          | 0.15 mm <sup>2</sup><br>0.5 mm <sup>2</sup>                                  |
| 線端                | 芯線套管                                                                         |
| 防護等級              | IP67                                                                         |
| 防護等級說明            | 在組裝好的狀態下                                                                     |
| 環境溫度              | -40 °C...90 °C                                                               |
| 具有移動電纜的環境溫度       | -25 °C...80 °C                                                               |
| 超壓類別              | I                                                                            |
| CE 認證（見合格聲明）      | 符合歐盟 RoHS 指令                                                                 |
| CE 標記（見合格聲明）      | 符合英國 RoHS 指令                                                                 |
| 油漆濕潤缺陷物質（PWIS）符合性 | VDMA24364 區域 III                                                             |
| 材料說明              | RoHS 合規<br>不含鹵素                                                              |
| 污染等級              | 3                                                                            |
| 耐腐蝕等級 CRC         | 1 - 低耐腐蝕能力                                                                   |
| 電纜護套材料            | TPE-U(PUR)                                                                   |
| 電纜護套顏色            | 灰色                                                                           |
| 絕緣護套材料            | PP                                                                           |