

過濾調壓閥

PCRP-64-N12-12-E-R1-M-T19

料號: 5394676

FESTO



技術參數

| 特性 | 值 |
|-----------------------------------|--|
| 尺寸 | 64 |
| 系列 | P |
| 驅動器鎖 | Adjusting screw with lock |
| 裝配位置 | 垂直 +/- 5° |
| 過濾等級 | 40 µm |
| 冷凝水排放 | 手動旋轉 |
| 設計結構 | 過濾調壓閥不具壓力錶 |
| 符合標準 | NACE MR0175/ISO 15156 (housing and bowl) |
| 最大冷凝物容積 | 30 cm ³ |
| 控制器功能 | 具初壓補償 具第二排氣通道 |
| 壓力錶 | Prepared for G1/4 |
| Operating pressure MPa | 0.1 ... 2 MPa |
| 操作壓力 | 1 ... 20 bar |
| 壓力控制範圍 | 0.5 ... 12 bar |
| 最大壓力遲滯 | 0.2 bar |
| 最大標準流量 | 6,440 l/min |
| 標準額定流量 | 3,100 l/min |
| 操作介質 | 壓縮空氣符合 ISO 8573-1:2010 [-:4:-] 惰性氣體 |
| 注意: 操作和嚮導介質 | 潤滑操作可行 (隨後需要進一步操作) |
| PWIS conformity | VDMA24364 zone III |
| 儲藏溫度 | -60 ... 80 °C |
| 輸出口的空气純淨度 | 壓縮空氣符合 ISO8573-1:2010 [7:4:4] |
| 介質溫度 | -60 ... 80 °C |
| 環境溫度 | -60 ... 80 °C |
| 產品重量 | 1,910 g |
| 安裝類型 | 線路安裝 With mounting kit 選配 |
| 壓力錶接口 | G1/4 |
| 氣壓連接, 氣口 1 | NPT1/2-14 |
| 氣壓連接, 氣口 2 | NPT1/2-14 |
| Material of drain screw | 高合金鋼, 耐腐蝕 |
| Material number of drain screw | 1.4404/316L |
| Material of filter holder | 不鏽鋼鑄件 |
| Material number of filter support | 1.4409/CF3M(316L) |
| 材料備註 | 符合 RoHS |
| Material mounting bracket | 高合金鋼, 耐腐蝕 |
| Material seals | CR NBR VMQ |
| Material spring | 高合金鋼, 耐腐蝕 |
| Material filter | 高合金鋼, 耐腐蝕 |
| Material number of filter | 1.4404/316L |
| Material housing | 不鏽鋼鑄件 |
| 外殼的材料編號 | 1.4409/CF3M(316L) |
| Material adjusting screw | 高合金鋼, 耐腐蝕 |
| Material bowl | 不鏽鋼鑄件 |
| Material number of bowl | 1.4409/CF3M (316L) |