

電磁閥
VSVA-B-T32U-AZD-D2-F8
訂貨編號: 8198607

FESTO



資料表

特性	值
閥功能	2x 三口二位，常開，單穩態
驅動方式	電控
寬度	52 mm
標準化額定流量，符合 ISO 8778	2900 l/min
工作口	底座規格 2，符合 ISO 5599-1 標準
工作壓力	0.3 Mpa...1 Mpa 3 bar...10 bar
結構特點	活塞閘閥
復位類型	氣動彈簧
防護等級	IP65 NEMA 4
公稱通徑	11.5 mm
網格尺寸	53 mm
排氣功能	透過單個氣路板
密封原理	軟密封
安裝位置	可選
符合標準	ISO 5599-1
手動裝置	鎖定式
嚮導類型	嚮導驅動
響導氣源	外部
流向	可逆
搭接	正重疊
嚮導壓力 Mpa	0.3 Mpa...1 Mpa
響導壓力	3 bar...10 bar
適用於真空	否
b 值	0.32
C 值	7.598 l/sbar
閥流量	2700 l/min
單個底座上閥的流量	2300 l/min
氣動互連閥的流量	2200 l/min
最大開關頻率	5 Hz
關閉時間	50 ms

特性	值
打開時間	25 ms
持續通電率	100%
工作介質	壓縮空氣，符合 ISO 8573-1:2010 [7:4:4]
工作和嚮導介質說明	可用潤滑介質工作（之後須一直潤滑介質工作）
油漆濕潤缺陷物質（PWIS）符合性	VDMA24364-B1/B2-L
介質溫度	-10 °C...50 °C
相對空氣濕度	0 - 90%
聲壓度	85 dB(A)
嚮導介質	壓縮空氣，符合 ISO 8573-1:2010 [7:4:4]
環境溫度	-10 °C...50 °C
用於閥安裝的最大緊固扭矩	2 Nm
產品重量	680 g
安裝方式	底座上
嚮導氣口 12	底座規格 2，符合 ISO 5599-1 標準
嚮導氣口 14	底座規格 2，符合 ISO 5599-1 標準
氣動介面，氣口 1	底座規格 2，符合 ISO 5599-1 標準
氣動介面，氣口 2	底座規格 2，符合 ISO 5599-1 標準
氣動介面，氣口 3	底座規格 2，符合 ISO 5599-1 標準
氣動介面，氣口 4	底座規格 2，符合 ISO 5599-1 標準
氣動介面，氣口 5	底座規格 2，符合 ISO 5599-1 標準
嚮導控制介面	符合 ISO 15218 標準
材料說明	RoHS 合規
密封件材質	NBR
外殼材質	壓鑄鋁
螺絲材料	鋼