


# 分氣模組 MS12-FRM-G

訂貨編號: 541681

FESTO



## 資料表

特性	值
安裝位置	可選
結構特點	分支模組
工作壓力	0 bar...20 bar
在主氣流方向 1->2 上的標準額定流量	25000 l/min...42000 l/min
工作介質	壓縮空氣，符合 ISO 8573-1:2010 [:-:-]
耐腐蝕等級 CRC	2 - 中等耐腐蝕能力
油漆濕潤缺陷物質 (PWIS) 符合性	VDMA24364-B1/B2-L
儲存溫度	-10 °C...60 °C
介質溫度	-10 °C...60 °C
環境溫度	-10 °C...60 °C
產品重量	3000 g
氣動介面，氣口 1	氣路板模組
氣動介面，氣口 2	氣路板模組
氣動介面，氣口 3	G2
氣動介面，氣口 4	G1
外殼材質	壓鑄鋁