

# 夾爪指套 HAMA-GA-B33-40-2-S-40-BU

訂貨編號: 8203480

FESTO



## 資料表

特性	值
尺寸	40
抓取的最小直徑	30 mm
最大夾取直徑	55 mm
工作行程	0 mm...55 mm
夾手數量	2
設計	用於氣爪
結構特點	契合 摩擦接合
工作介質	壓縮空氣, 符合 ISO 8573-1:2010 [7:4:4]
油漆濕潤缺陷物質 (PWIS) 符合性	VDMA24364 區域 III
適合食品產業使用	見補充材料說明
環境溫度	0 °C...60 °C
產品重量	68 g
顏色	藍色
蕭氏硬度	A 40 + 5
材料說明	RoHS 合規
夾爪材質	VMQ (矽膠), 可被金屬探測器檢測