

聯軸器

EAMD-42-40-16-16X25-U

訂貨編號: 8203726

FESTO



資料表

特性	值
安裝直徑 1	16 mm
安裝直徑 2	16 mm
尺寸	42
標稱長度	40 mm
安裝位置	可選
最大轉速	6000 1/min
油漆濕潤缺陷物質 (PWIS) 符合性	VDMA24364-B2-L
儲存溫度	-25 °C...60 °C
相對空氣濕度	0 - 95%
環境溫度	-25 °C...60 °C
慣性動量	38 kgmm ²
可傳遞的扭矩	21 Nm
產品重量	194 g
材料說明	RoHS 合規