


# Pick&Place DHSP-HMP25-SLT20

產品代號: 542977

FESTO

包含模組化搬運軸和精巧型MINI滑塊, 具有精確和堅固的特點。  
特定的接口, 用於連接到 Festo的旋轉驅動器和夾爪上。  
作為一個安裝組件或是一個經過完全安裝和裝配的系统來訂購。  
請點選上方的 FAX 符號發送您的要求, 以獲得非正式的報價



## 技術參數

特性	值
組裝	Pick&Place 3.0
有效負載	0 ... 6 kg
驅動單元, Z 軸	SLT-20
驅動系統, Z 軸	氣壓
行程, Z 軸	0 ... 200 mm
終點位置的重複精度, Z 軸	± 0,02 mm
中間位置的重複精度, Z 軸	± 0,02 mm
驅動單元, Y 軸	HMP-25
驅動系統, Y 軸	氣壓
中間位置, Y 軸	x1
行程, Y 軸	0 ... 400 mm
終點位置的重複精度, Y 軸	± 0,02 mm
中間位置的重複精度, Y 軸	± 0,02 mm