

伺服馬達

EMMH-AS-108-HKA-HS-S1M-T

訂貨編號: 8215362

FESTO



資料表

特性	值
環境溫度	-30 °C...40 °C
環境溫度說明	最高 80°C，每升高一度效能下降 -2%
最大安裝高度	3000 m
最大安裝高度說明	從 1,000 m 開始：每 100 m 僅降低 -1.0%
儲存溫度	-20 °C...70 °C
相對空氣濕度	0 - 100%
符合標準	IEC 60034
溫度等級符合 EN 60034-1	F
最高線圈溫度	155 °C
額定等級符合 EN 60034-1	S1
溫度監控	透過 EnDat®2.2 數位量傳輸馬達溫度
馬達類型符合 EN 60034-7	IM B14 IM V18
安裝位置	可選
防護等級	IP69K
同心度、同軸性、軸向偏移符合 DIN SPEC 42955	N
平衡質量	G 2.5
止動扭矩	< 峰值扭矩的 1.0%
標稱條件下的儲存壽命	20000 h
介面代碼，馬達輸出	108C
電氣介面 1，連接類型	混合插頭
電氣介面 1，連接系統	M17x0,75
電氣介面 1，介面/線芯數	15
污染等級	2
材料說明	RoHS 合規
耐腐蝕等級 CRC	4 - 極高的耐腐蝕能力 (雷射標記除外)
油漆濕潤缺陷物質 (PWIS) 符合性	VDMA24364 區域 III
適合食品產業使用	允許直接接觸食品
抗振性	符合 EN 60068-2-6

特性	值
耐衝擊性	符合 EN 60068-2-29 15 g/11 ms, 符合 EN 60068-2-27 標準
認證	RCM 商標
CE 認證（見合格聲明）	符合歐盟電磁相容性指令 符合歐盟低電壓指令 符合歐盟 RoHS 指令
CE 標記（見合格聲明）	符合英國 EMC 指令 符合英國 RoHS 指令 符合英國電氣設備相關規定
標稱操作電壓 DC	680 V
線圈開關類型	裡面標示星號
桿對數量	5
靜止扭矩	8.2 Nm
標稱扭矩	4.8 Nm
峰值扭矩	26.3 Nm
標稱轉速	2000 1/min
最大轉速	7000 1/min
最大機械速度	7000 1/min
角加速度	100000 rad/s ²
馬達的額定功率	1000 W
連續停轉電流	8 A
標稱馬達電流	4.9 A
峰值電流	27.5 A
馬達常數	1 Nm/A
靜止扭矩常數	1.03 Nm/A
電壓常數，相位	66.8 mVmin
相間線圈電阻	0.77 Ohm
相間線圈電感	4.4 mH
線圈縱向感應率 Ld（相位）	2 mH
線圈交叉電感 Lq（相位）	2.2 mH
通電時間常數	5.6 ms
發熱時間常數	89 min
耐熱性	0.81 K/W
測量法蘭	300 x 300 x 30 mm，鋼
轉子的慣性動量	5.1 kgcm ²
輸出的總轉動慣量	5.1 kgcm ²
產品重量	8900 g
容許軸向軸負載	147 N
允許的徑向軸負載	735 N
轉子位置編碼器	絕對值編碼器，多圈
轉子位置編碼器，製造商標識	EQI 1331
轉子位置編碼器，絕對可偵測的轉數	4096
旋轉位置編碼器介面	EnDat® 22
旋轉位置編碼器，編碼器測量原理	電感式
轉子位置編碼器，直流工作電壓	5 V
轉子位置編碼器，直流工作電壓範圍	3.6 V...14 V
轉子位置編碼器，每轉的位置值	524288
轉子位置感測器解析度	19 bit
轉子位置編碼器，角測量的系統精度	-65 arcsec...65 arcsec
平均失效時間 (MTTF)，子零件	190 年，轉子位置感測器