

# 平行安裝組件 EAMM-U-65-T42-57A-114

訂貨編號: 8222166

FESTO



## 資料表

特性	值
尺寸	65
中心間距	114 mm
安裝位置	可選
齒輪比	1:1
最大轉速	3000 1/min
油漆濕潤缺陷物質 (PWIS) 符合性	VDMA24364 區域 III
儲存溫度	-20 °C...60 °C
相對空氣濕度	0 - 95%
防護等級	IP40
環境溫度	0 °C...50 °C
慣性動量	41.2 kgmm <sup>2</sup>
與負載無關的摩擦扭矩	0.22 Nm
可傳遞的扭矩	3 Nm
產品重量	667 g
介面代碼, 驅動器	T42
介面代碼, 馬達輸入	57A
材料說明	RoHS 合規