


**軸向安裝組件  
EAMM-A-S60-82AA**

訂貨編號: 8234800

**FESTO**



**資料表**

特性	值
標稱長度	65 mm
安裝位置	可選
最大轉速	6000 1/min
油漆濕潤缺陷物質 (PWIS) 符合性	VDMA24364-B2-L
儲存溫度	-25 °C...60 °C
相對空氣濕度	0 - 95%
防護等級	IP40
環境溫度	-10 °C...60 °C
慣性動量	34.8 kgmm <sup>2</sup>
可傳遞的扭矩	21 Nm
產品重量	860 g
介面代碼, 驅動器	S60
介面代碼, 馬達輸入	82AA
材料說明	RoHS 合規