

平行組件  
**EAMM-U-86-S60-60H-177**

訂貨編號: 8234875

**FESTO**



**資料表**

特性	值
尺寸	86
安裝位置	可選
齒輪比	1:1
最大轉速	5000 1/min
油漆濕潤缺陷物質 (PWIS) 符合性	VDMA24364 區域 III
儲存溫度	-25 °C...60 °C
相對空氣濕度	0 - 95%
防護等級	IP40
環境溫度	-10 °C...60 °C
慣性動量	175 kgmm <sup>2</sup>
與負載無關的摩擦扭矩	0.25 Nm
可傳遞的扭矩	9.5 Nm
產品重量	3160 g
介面代碼, 驅動器	S60
介面代碼, 馬達輸入	60H
材料說明	RoHS 合規