

Abzweigmodule FRM/Verteilerblöcke FRZ, Baureihe D






FESTO



Abzweigmodule FRM/Verteilerblöcke FRZ, Baureihe D, Metall

FESTO

Lieferübersicht Wartungsgeräte Baureihe D, Metall

Typ	Bau- größe	Pneumatischer Anschluss										Druckregel- bereich [bar]			Filterfeinheit [µm]				
		M5	M7	G1/8	G1/4	G3/8	G1/2	G3/4	G1	QS4	QS6	0,5 ...	0,5 ...	2,5 ...	0,01	1	5	40	
Wartungseinheiten																			
FRC/FRCS		Micro	■	■	■	–	–	–	–	–	■	■	■	–	–	–	–	■	–
		Mini	–	–	■	■	■	–	–	–	–	–	■	–	–	–	–	■	■
		Midi	–	–	–	■	■	■	■	–	–	–	■	–	–	–	–	■	■
		Maxi	–	–	–	–	–	■	■	■	–	–	–	■	–	–	–	■	■
Wartungsgeräte-Kombinationen																			
FRC-K		Micro	–																
		Mini	–	–	■	■	–	–	–	–	–	–	–	■	■	–	–	–	■
		Midi	–	–	–	■	■	■	–	–	–	–	–	■	■	–	–	–	■
		Maxi	–	–	–	–	–	■	■	–	–	–	–	■	■	–	–	–	■
LFR-K LFRS-K		Micro	–																
		Mini	–	–	■	■	–	–	–	–	–	–	■	■	–	–	–	–	■
		Midi	–	–	–	■	■	■	–	–	–	–	■	■	–	–	–	–	■
		Maxi	–	–	–	–	–	■	■	–	–	–	–	■	■	–	–	–	■
Einzelgeräte																			
Filterregel- ventile LFR/LFRS		Micro	■	■	■	–	–	–	–	–	■	■	■	–	–	–	–	■	–
		Mini	–	–	■	■	■	–	–	–	–	■	■	–	–	–	–	■	■
		Midi	–	–	–	■	■	■	■	–	–	■	■	–	–	–	–	■	■
		Maxi	–	–	–	–	–	■	■	■	–	–	■	■	–	–	–	■	■
Filter LF		Micro	■	■	■	–	–	–	–	–	■	■	–	–	–	–	–	■	–
		Mini	–	–	■	■	■	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	■	■
		Midi	–	–	–	■	■	■	■	–	–	–	–	–	–	–	–	■	■
		Maxi	–	–	–	–	–	■	■	■	–	–	–	–	–	–	–	■	■
Fein- und Feinstfilter LFMA/LFMB		Micro	–																
		Mini	–	–	■	■	■	–	–	–	–	–	–	–	■	■	–	–	
		Midi	–	–	–	■	■	■	■	–	–	–	–	–	■	■	–	–	
		Maxi	–	–	–	–	–	■	■	■	–	–	–	–	■	■	–	–	
Aktivkohle- filter LFX		Micro	–																
		Mini	–	–	■	■	■	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
		Midi	–	–	–	■	■	■	■	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
		Maxi	–	–	–	–	–	■	■	■	–	–	–	–	–	–	–	–	
Filterkom- binationen LFMBA		Micro	–																
		Mini	–	–	■	■	■	–	–	–	–	–	–	–	■	■	–	–	
		Midi	–	–	–	■	■	■	■	–	–	–	–	–	■	■	–	–	
		Maxi	–	–	–	–	–	■	■	■	–	–	–	–	■	■	–	–	
Druckregel- ventile LR/LRS		Micro	■	■	■	–	–	–	–	–	■	■	■	–	–	–	–	–	
		Mini	–	–	■	■	■	–	–	–	–	■	■	–	–	–	–	–	
		Midi	–	–	–	■	■	■	■	–	–	■	■	–	–	–	–	–	
		Maxi	–	–	–	–	–	■	■	■	–	–	■	■	–	–	–	–	

Abzweigmodule FRM/Verteilerblöcke FRZ, Baureihe D, Metall








Lieferübersicht Wartungsgeräte Baureihe D, Metall

Typ	Bau- größe	Schalen- schutz		Kondensatablass			Druck- anzeige		Betäti- gungs- sicherung		Versorgungs- spannung			Optionen			→ Seite/ Internet
		Metallschutzkorb	Kunststoffschale	manuell drehend	halbautomatisch	vollautomatisch	mit Manometer	ohne Manometer	Drehknopf mit Arretierung	Drehknopf mit integrierterem Schloss	24 V DC	110 V AC	230 V AC	direktgesteuertes Druck- regelventil mit integrierter Rückstromfunktion	vorgesteuertes Druck- regelventil mit integrierter Rückstromfunktion	Differenzdruckanzeige	
Wartungseinheiten																	
FRC/FRCS	Micro	–	■	■	■	–	■	■	■	–	–	–	–	–	–	–	frc
	Mini	■	–	■	–	■	■	■	■	–	–	–	–	–	–	–	
	Midi	■	–	■	–	■	■	■	■	–	–	–	–	–	–	–	
	Maxi	■	–	■	–	■	■	■	■	–	–	–	–	■	■	–	
Wartungsgeräte-Kombinationen																	
FRC-K	Micro	–															frc
	Mini	■	–	■	–	■	■	–	■	–	–	–	–	–	–	–	
	Midi	■	–	■	–	■	■	–	■	–	–	–	–	–	–	–	
	Maxi	■	–	■	–	■	■	–	■	–	–	–	–	■	■	–	
LFR-K LFRS-K	Micro	–															lfr
	Mini	■	–	■	–	■	■	–	■	■	■	–	–	–	–	–	
	Midi	■	–	■	–	■	■	–	■	■	■	–	–	–	–	–	
	Maxi	■	–	■	–	■	■	–	■	■	■	–	–	■	■	–	
Einzelgeräte																	
Filterregel- ventile LFR/LFRS	Micro	–	■	■	■	–	■	■	■	–	–	–	–	–	–	–	lfr
	Mini	■	–	■	–	■	■	■	■	■	–	–	–	–	–	–	
	Midi	■	–	■	–	■	■	■	■	■	–	–	–	–	–	–	
	Maxi	■	–	■	–	■	■	■	■	■	–	–	–	■	■	–	
Filter LF	Micro	–	■	■	■	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	lf
	Mini	■	–	■	–	■	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
	Midi	■	–	■	–	■	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
	Maxi	■	–	■	–	■	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
Fein- und Feinstfilter LFMA/LFMB	Micro	–															lfma, lfmb
	Mini	■	–	■	–	■	–	–	–	–	–	–	–	–	–	■	
	Midi	■	–	■	–	■	–	–	–	–	–	–	–	–	–	■	
	Maxi	■	–	■	–	■	–	–	–	–	–	–	–	–	–	■	
Aktivkohle- filter LFX	Micro	–															lfx
	Mini	■	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
	Midi	■	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
	Maxi	■	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
Filterkom- binationen LFMBA	Micro	–															lfmba
	Mini	■	–	■	–	■	–	–	–	–	–	–	–	–	–	■	
	Midi	■	–	■	–	■	–	–	–	–	–	–	–	–	–	■	
	Maxi	■	–	■	–	■	–	–	–	–	–	–	–	–	–	■	
Druckregel- ventile LR/LRS	Micro	–	–	–	–	–	■	■	■	–	–	–	–	–	–	–	lr
	Mini	–	–	–	–	–	■	■	■	■	–	–	–	■	–	–	
	Midi	–	–	–	–	–	■	■	■	■	–	–	–	■	–	–	
	Maxi	–	–	–	–	–	■	■	■	■	–	–	–	■	■	–	

Abzweigmodule FRM/Verteilerblöcke FRZ, Baureihe D, Metall

FESTO

Lieferübersicht Wartungsgeräte Baureihe D, Metall

Typ	Bau- größe	Pneumatischer Anschluss										Druckregel- bereich [bar]		
		M5	M7	G1/8	G1/4	G3/8	G1/2	G3/4	G1	QS4	QS6	0,5 ... 7	0,5 ... 12	
Einzelgeräte														
Druckregel- ventile LRB/LRBS		Micro	–											
		Mini	–	–	–	■	–	–	–	–	–	–	■	■
		Midi	–	–	–	–	■	–	–	–	–	–	■	■
		Maxi	–											
Druck- regelventil- Batterien LRB-K		Micro	–											
		Mini	–	–	–	■	■	–	–	–	–	–	■	■
		Midi	–	–	–	–	■	■	–	–	–	–	■	■
		Maxi	–											
Öler LOE		Micro	■	■	■	–	–	–	–	–	■	■	–	–
		Mini	–	–	■	■	■	–	–	–	–	–	–	–
		Midi	–	–	–	■	■	■	■	–	–	–	–	–
		Maxi	–	–	–	–	–	■	■	■	–	–	–	–
Einschalt- ventile HE		Micro	–											
		Mini	–	–	■	■	■	–	–	–	–	–	–	–
		Midi	–	–	–	■	■	■	■	–	–	–	–	–
		Maxi	–	–	–	–	–	■	■	■	–	–	–	–
Einschalt- ventile HEE		Micro	–											
		Mini	–	–	■	■	■	–	–	–	–	–	–	–
		Midi	–	–	–	■	■	■	■	–	–	–	–	–
		Maxi	–	–	–	–	–	■	■	■	–	–	–	–
Einschalt- ventile HEP		Micro	–											
		Mini	–	–	■	■	■	–	–	–	–	–	–	–
		Midi	–	–	–	■	■	■	■	–	–	–	–	–
		Maxi	–	–	–	–	–	■	■	■	–	–	–	–
Druckauf- bauventile HEL		Micro	–											
		Mini	–	–	■	■	■	–	–	–	–	–	–	–
		Midi	–	–	–	■	■	■	■	–	–	–	–	–
		Maxi	–	–	–	–	–	■	■	■	–	–	–	–
Membran- Lufttrockner LDM1		Micro	–											
		Mini	–											
		Midi	–											
		Maxi	–	–	–	–	–	■	■	■	–	–	–	–
Abzweig- module FRM		Micro	–											
		Mini	–	–	■	■	■	–	–	–	–	–	–	–
		Midi	–	–	–	■	■	■	■	–	–	–	–	–
		Maxi	–	–	–	–	–	■	■	■	–	–	–	–
Verteiler- block FRZ		Micro	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
		Mini	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
		Midi	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
		Maxi	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	

Abzweigmodule FRM/Verteilerblöcke FRZ, Baureihe D, Metall

Lieferübersicht Wartungsgeräte Baureihe D, Metall

Typ	Bau- größe	Schalenschutz		Druckanzeige		Betätigungs- sicherung		Versorgungsspannung			Optionen		→ Seite/ Internet
		Metallschutzkorb	Kunststoffschale	mit Manometer	ohne Manometer	Drehknopf mit Arretierung	Drehknopf mit integriertem Schloss	24 V DC	110 V AC	230 V AC	Rückschlagfunktion	Druckschalter	
Einzelgeräte													
Druckregel- ventile LRB/LRBS	Micro	-											lrb
	Mini	-	-	-	■	■	■	-	-	-	-	-	
	Midi	-	-	-	■	■	■	-	-	-	-	-	
	Maxi	-											
Druck- regelventil- Batterien LRB-K	Micro	-											lrb
	Mini	-	-	-	■	■	-	-	-	-	-	-	
	Midi	-	-	-	■	■	-	-	-	-	-	-	
	Maxi	-											
Öler LOE	Micro	-	■	-	■	-	-	-	-	-	-	-	loe
	Mini	■	-	-	■	-	-	-	-	-	-	-	
	Midi	■	-	-	■	-	-	-	-	-	-	-	
	Maxi	■	-	-	■	-	-	-	-	-	-	-	
Einschalt- ventile HE	Micro	-											he
	Mini	-	-	-	■	■	-	-	-	-	-	-	
	Midi	-	-	-	■	■	-	-	-	-	-	-	
	Maxi	-	-	-	■	■	-	-	-	-	-	-	
Einschalt- ventile HEE	Micro	-											hee
	Mini	-	-	-	■	-	-	■	■	■	-	-	
	Midi	-	-	-	■	-	-	■	■	■	-	-	
	Maxi	-	-	-	■	-	-	■	■	■	-	-	
Einschalt- ventile HEP	Micro	-											hep
	Mini	-	-	-	■	-	-	-	-	-	-	-	
	Midi	-	-	-	■	-	-	-	-	-	-	-	
	Maxi	-	-	-	■	-	-	-	-	-	-	-	
Druckauf- bauventile HEL	Micro	-											hel
	Mini	-	-	-	■	-	-	-	-	-	-	-	
	Midi	-	-	-	■	-	-	-	-	-	-	-	
	Maxi	-	-	-	■	-	-	-	-	-	-	-	
Membran- Lufttrockner LDM1	Micro	-											ldm1
	Mini	-											
	Midi	-											
	Maxi	■	-	-	■	-	-	-	-	-	-	-	
Abzweig- module FRM	Micro	-											6
	Mini	-	-	-	■	-	-	-	-	-	■	■	
	Midi	-	-	-	■	-	-	-	-	-	■	■	
	Maxi	-	-	-	■	-	-	-	-	-	■	■	
Verteiler- block FRZ	Micro	-	-	-	■	-	-	-	-	-	-	-	12
	Mini	-	-	-	■	-	-	-	-	-	-	-	
	Midi	-	-	-	■	-	-	-	-	-	-	-	
	Maxi	-	-	-	■	-	-	-	-	-	-	-	

Abzweigmodule FRM, Baureihe D, Metall



Peripherieübersicht

FESTO

Mini/Midi/Maxi

Einzelgerät mit Anschlussplatten

Einzelgerät ohne Anschlussplatten, für Wartungsgeräte-Kombination



Befestigungselemente und Zubehör					
	Einzelgerät mit Anschluss- platten	ohne Anschluss- platten	Kombination mit Anschluss- platten	ohne Anschluss- platten	→ Seite/ Internet
1 Befestigungswinkel HFOE	■	–	■	–	hfoe-d
2 Gewindebolzen (im Lieferumfang enthalten) FRB	–	–	■	■	frb-d
3 Doppelnippel ESK	■	■	■	■	14
4 Druckschalter PEV	■	■	■	■	14
5 Steckdose MSSD-C	■	■	■	■	14
6 Winkeldose PEV-...-WD-LED	■	■	■	■	14

Abzweigmodule FRM, Baureihe D, Metall

Typenschlüssel

FESTO

	FRM	—	H	—	1/4	—	D	—	MIDI
Grundfunktion									
FRM	Abzweigmodul								
Rückschlagfunktion/Druckschalter									
	Standard								
H	mit integrierter Rückschlagfunktion								
Y	mit Druckschalter								
Pneumatischer Anschluss									
	ohne Anschlussplatten								
1/8	Gewinde G1/8								
1/4	Gewinde G1/4								
3/8	Gewinde G3/8								
1/2	Gewinde G1/2								
3/4	Gewinde G3/4								
1	Gewinde G1								
Baureihe									
D	Baureihe								
Baugröße									
MINI	Rastermaß 40 mm (ohne Anschlussplatten)								
MIDI	Rastermaß 55 mm (ohne Anschlussplatten)								
MAXI	Rastermaß 66 mm (ohne Anschlussplatten)								

Abzweigmodule FRM, Baureihe D, Metall


Datenblatt

FESTO

Funktion


-  - Durchfluss
1 300 ... 20 000 l/min

Standard



-  - Temperaturbereich
-10 ... +60 °C

Mit Rückschlagfunktion



-  - Betriebsdruck
0 ... 16 bar



- Ein integriertes Rückschlagventil verhindert den Rückfluss geölter Druckluft
- Abzweigmodul zur Druckluftverteilung zum Anbau von Zusatzmodulen (Druckregelventil, Druckschalter, ...)
- Mehrere zusätzliche Luftanschlüsse für mehr Flexibilität
- Als Zwischenabgang für unterschiedliche Luftqualitäten einsetzbar

Allgemeine Technische Daten										
Baugröße	Mini			Midi				Maxi		
Pneumatischer Anschluss 1 ¹⁾	G1⁄8	G1⁄4	G3⁄8	G1⁄4	G3⁄8	G1⁄2	G3⁄4	G1⁄2	G3⁄4	G1
Pneumatischer Anschluss 2 ¹⁾	G1⁄8	G1⁄4	G3⁄8	G1⁄4	G3⁄8	G1⁄2	G3⁄4	G1⁄2	G3⁄4	G1
Pneumatischer Anschluss 3	G1⁄4			G1⁄2				G3⁄4		
Pneumatischer Anschluss 4	G1⁄4									
Betriebsmedium	gefilterte Druckluft									
Konstruktiver Aufbau	Abzweigmodul									
Befestigungsart	mit Zubehör									
	Leitungseinbau									
Einbaulage	beliebig									
Betriebsdruck [bar]										
Standard	0 ... 16									
mit Rückschlagfunktion	0,15 ... 16			0,2 ... 16				0,25 ... 16		
mit Druckschalter	0 ... 12									

1) mit Anschlussplatten

-  Hinweis: Dieses Produkt entspricht ISO 1179-1 und ISO 228-1.

Abzweigmodule FRM, Baureihe D, Metall

Datenblatt

FESTO

Normalnennendurchfluss ¹⁾ qnN [l/min]								
Anschluss		ohne Anschlussplatten	mit Anschlussplatten					
			G1/8	G1/4	G3/8	G1/2	G3/4	G1
Standard								
in Hauptdurchflussrichtung 1 → 2	Mini	3 300	1 500	3 300	3 300	–	–	–
	Midi	8 200	–	3 500	7 000	8 200	8 800	–
	Maxi	20 000	–	–	–	11 700	20 000	17 400
mit Rückschlagfunktion								
in Hauptdurchflussrichtung 1 → 2	Mini	2 000	1 300	2 000	2 100	–	–	–
	Midi	5 600	–	3 400	5 500	5 600	5 500	–
	Maxi	15 000	–	–	–	9 600	15 000	13 400
mit Druckschalter								
in Hauptdurchflussrichtung 1 → 2	Mini	3 300	–					
	Midi	8 200	–					
	Maxi	20 000	–					


1) Gemessen bei p1 = 6 bar und Δp = 1 bar.

Umweltbedingungen				
Baugröße		Mini	Midi	Maxi
Umgebungstemperatur	[°C]	–10 ... +60		
Mediumstemperatur	[°C]	–10 ... +60		
Lagertemperatur	[°C]	–10 ... +60		
Korrosionsbeständigkeit	KBK ¹⁾	2		

1) Korrosionsbeständigkeitsklasse 2 nach Festo Norm 940 070
Bauteile mit mäßiger Korrosionsbeanspruchung. Außenliegende sichtbare Teile mit vorrangig dekorativer Anforderung an die Oberfläche, die im direkten Kontakt zur umgebenden industriellen Atmosphäre bzw. Medien, wie Kühl- und Schmierstoffe stehen.

Gewichte [g]							
Anschluss	ohne Anschluss- platten	mit Anschlussplatten					
		G1/8	G1/4	G3/8	G1/2	G3/4	G1
Mini							
ohne Druckschalter	210	290	280	290	–	–	–
mit Druckschalter	590	–					
Midi							
ohne Druckschalter	520	–	770	760	740	710	–
mit Druckschalter	900	–					
Maxi							
ohne Druckschalter	900	–	–	–	1 160	1 120	1 230
mit Druckschalter	1 280	–					

Werkstoffe	
Funktionsschnitt	



Abzweigmodul	
1 Gehäuse	Zink-Druckguss
2 Anschlussplatten	Zink-Druckguss
3 Verschlusschraube	Stahl, verzinkt
– Dichtungen	Nitrilkautschuk, Polyvinylchlorid
Werkstoffhinweis	Kupfer-, PTFE- und silikonfrei

Abzweigmodule FRM, Baureihe D, Metall

Datenblatt


FESTO

Abmessungen

Download CAD-Daten → www.festo.com


Mini/Midi/Maxi

mit Anschlussplatten



4 Gewindebolzen (wechselbar)

ohne Anschlussplatten



→ Durchflussrichtung

Typ	B1	B2	B3	B4	B5	D1	D2 Ø	D3	D6	H1	H2	L1	L2	T1	T2
Mini															
FRM-1/8-D-MINI	64	52	40	30	–	G1/8	–	M4	G1/4	20	11	42	7	7	–
FRM-1/4-D-MINI						G1/4									
FRM-3/8-D-MINI	70					G3/8									
FRM-D-MINI	–	–			5,8	–	11			–	–			–	10
Midi															
FRM-1/4-D-MIDI	85	70	55	43	–	G1/4	–	M5	G1/2	32	22	59	8	8	–
FRM-3/8-D-MIDI						G3/8									
FRM-1/2-D-MIDI						G1/2									
FRM-3/4-D-MIDI						G3/4									
FRM-D-MIDI	–	–			6,8	–	24			–	–			–	11
Maxi															
FRM-1/2-D-MAXI	96	80	66	46	–	G1/2	–	M5	G3/4	32	22	70	8	8	–
FRM-3/4-D-MAXI						G3/4									
FRM-1-D-MAXI	116	91				G1									
FRM-D-MAXI	–	–			6,8	–	30			–	–			–	11


Hinweis: Dieses Produkt entspricht ISO 1179-1 und ISO 228-1.

Abmessungen – Druckschalter PEV

Download CAD-Daten → www.festo.com

Mini/Midi/Maxi

Datenblätter → Internet: pev-1/4



Druckschalter PEV-1/4-B-0D mit
einstellbarem Druckschaltpunkt,
Stecker, viereckige Bauform
nach DIN EN 175 301, Form A

Typ	B6	B7	L3
FRM-Y-D-MINI	20	62	92,3
FRM-Y-D-MIDI	27,5	69,5	92,3
FRM-Y-D-MAXI	33	75	92,3

Abzweigmodule FRM, Baureihe D, Metall

Datenblatt

FESTO

Bestellangaben – Ohne Anschlussplatten					
Baugröße	Standard		mit integrierter Rückschlagfunktion		mit Druckschalter PEV-1/4-B-OD
	Teile-Nr.	Typ	Teile-Nr.	Typ	Teile-Nr. Typ
Mini	170 684	FRM-D-MINI	170 687	FRM-H-D-MINI	542 184 FRM-Y-D-MINI
Midi	170 685	FRM-D-MIDI	170 688	FRM-H-D-MIDI	542 185 FRM-Y-D-MIDI
Maxi	170 686	FRM-D-MAXI	170 689	FRM-H-D-MAXI	542 186 FRM-Y-D-MAXI

Bestellangaben – Mit Anschlussplatten					
Baugröße	Anschluss	Standard		mit integrierter Rückschlagfunktion	
		Teile-Nr.	Typ	Teile-Nr.	Typ
Mini	G1/8	164 949	FRM-1/8-D-MINI	162 788	FRM-H-1/8-D-MINI
	G1/4	164 950	FRM-1/4-D-MINI	162 789	FRM-H-1/4-D-MINI
	G3/8	164 951	FRM-3/8-D-MINI	162 790	FRM-H-3/8-D-MINI
Midi	G1/4	186 523	FRM-1/4-D-MIDI	186 525	FRM-H-1/4-D-MIDI
	G3/8	164 952	FRM-3/8-D-MIDI	162 791	FRM-H-3/8-D-MIDI
	G1/2	164 953	FRM-1/2-D-MIDI	162 792	FRM-H-1/2-D-MIDI
	G3/4	164 954	FRM-3/4-D-MIDI	162 793	FRM-H-3/4-D-MIDI
Maxi	G1/2	186 524	FRM-1/2-D-MAXI	186 526	FRM-H-1/2-D-MAXI
	G3/4	164 955	FRM-3/4-D-MAXI	162 794	FRM-H-3/4-D-MAXI
	G1	164 956	FRM-1-D-MAXI	162 795	FRM-H-1-D-MAXI

Verteilerblöcke FRZ, Baureihe D, Metall

Typenschlüssel

FESTO


		FRZ	—	D	—	MIDI
Grundfunktion						
FRZ	Verteilerblock					
Baureihe						
D	Baureihe					
Baugröße						
MICRO	Rastermaß 25 mm (ohne Anschlussplatten)					
MINI	Rastermaß 40 mm (ohne Anschlussplatten)					
MIDI	Rastermaß 55 mm (ohne Anschlussplatten)					
MAXI	Rastermaß 66 mm (ohne Anschlussplatten)					

Verteilerblöcke FRZ, Baureihe D, Metall

Datenblatt

FESTO

Funktion




Werkstoffe:

Gehäuse: Aluminium

Verschlusschraube: Stahl,
verzinkt


Durch zusätzliche Luftanschlüsse lässt sich gefilterte, nicht geölte Druckluft abzweigen, z. B. für die Druckluftversorgung von Luftschranken, Sensoren und Steuerungen oder für besonders reine Druckluft in Verbindung mit Feinstfilter LFM.




Abmessungen

Download CAD-Daten → www.festo.com

Micro



Mini/Midi/Maxi



4 Gewindebolzen (wechselbar)

→ Durchflussrichtung

Typ	B1	B3	B4	B5	B6	D1 Ø	D2	D3	D4	T2
Mini										
FRZ-D-MINI	30	40	30	6	4,5	12	G1/4	M4	G1/4	12
Midi										
FRZ-D-MIDI	35	55	43	7	6	16	G1/4	M5	G1/2	8
Maxi										
FRZ-D-MAXI	40	65	30	7	6	22	G1/4	M5	G3/4	10

· || · Hinweis: Dieses Produkt entspricht ISO 1179-1 und ISO 228-1.

Bestellangaben

Verteilerblock

Baugröße Teile-Nr. Typ

Ohne Gewindeanschlussplatten

Micro	526 815	FRZ-D-MICRO
Mini	162 786	FRZ-D-MINI
Midi	159 592	FRZ-D-MIDI
Maxi	162 787	FRZ-D-MAXI

Abzweigmodule FRM/Verteilerblöcke FRZ, Baureihe D

FESTO

Zubehör

Bestellangaben – Druckschalter PEV				Datenblätter → Internet: pev-1/4	
	Pneumatischer Anschluss	Druckschaltpunkt	Elektrischer Anschluss	Teile-Nr.	Typ
	G $\frac{1}{4}$	einstellbar mit Ableseskala	Stecker, viereckige Bauform nach DIN EN 175 301, Form A	161 760	PEV-$\frac{1}{4}$-SC-0D
	G $\frac{1}{4}$	einstellbar	Stecker, viereckige Bauform nach DIN EN 175 301, Form A	175 250	PEV-$\frac{1}{4}$-B-0D
	G $\frac{1}{4}$	einstellbar	Steckdose MSSD-C-4P	10 773	PEV-$\frac{1}{4}$-B

Bestellangaben – Winkeldose PEV					Datenblätter → Internet: pev-1/4	
	Beschreibung	Betriebsspannungsbereich	Elektrischer Anschluss	Schaltzustandsanzeige	Teile-Nr.	Typ
	für PEV- $\frac{1}{4}$ -...-OD	15 ... 30 V DC	4-polig	LED gelb	164 274	PEV-$\frac{1}{4}$-WD-LED-24
		≤ 230 V AC	4-polig	LED gelb	164 275	PEV-$\frac{1}{4}$-WD-LED-230
		≤ 180 V DC				

Bestellangaben – Steckdose MSSD-C-4P					Datenblätter → Internet: mssd-c-4p	
	Beschreibung	Betriebsspannungsbereich	Elektrischer Anschluss	Befestigungsart Kabelanschluss	Teile-Nr.	Typ
	für PEV- $\frac{1}{4}$ -...-OD	≤ 250 V AC/DC	3-polig	Klemmschrauben	171 157	MSSD-C-4P

Bestellangaben – Doppelnippel ESK				Teile-Nr.	Typ
	Beschreibung	Pneumatischer Anschluss			
	verstellbar für Winkelausgleich • für den nachträglichen Einbau von Druckschalter PEV an Abzweigmodul FRM	R $\frac{1}{4}$	R $\frac{1}{4}$	151 521	ESK-$\frac{1}{4}$-$\frac{1}{4}$