


Racores rápidos

FESTO



Racores rápidos

Cuadro general de productos

FESTO

Forma	Ejecución	Tipo	Conexión D1		Diámetro interior del tubo	Sin cobre ni PTFE ni silicona	→ Página/ Internet						
			Rosca M	Rosca G									
Forma recta	Racor rápido: rosca interior con junta												
		ACK Ejecución en polímero	–	G1/8	3, 4, 6	■	5						
				G1/4	4, 6								
				G3/8	6, 9								
				G1/2	13								
	Racor rápido: rosca exterior con junta												
		CK Ejecución en metal	M5	–	3, 4	■	6						
			–	G1/8	3, 4, 6								
				G1/4	4, 6, 9								
				G3/8	6, 9, 13								
				G1/2	13								
		CK-...-KU Ejecución en polímero	–	–	G1/8	3, 4, 6	■	6					
					G1/4	4, 6, 9							
					G3/8	6, 9							
					Racor rápido pasamuro: rosca interior con junta								
						QCK			M5	–	3	■	7
	–	G1/8	4										
		G1/4	6										
		G3/8	9										
	Racor pasamuros												
		SCK Ejecución en metal	–	–	3, 4, 6, 9	■	8						
		SCK-...-KU Ejecución en polímero	–	–	3, 4, 6, 9	■	8						
	Caperuza final para racores de tubos de material sintético y boquillas enchufables												
		CV-PK	–	–	3, 4, 6, 9	–	9						

Racores rápidos

Cuadro general de productos

FESTO

Forma	Ejecución	Tipo	Conexión D1			Diámetro interior del tubo	Sin cobre ni PTFE ni silicona	→ Página/ Internet
			Rosca M	Rosca R	Rosca G			
En forma de L	Racor rápido en L							
		GCK-...-KU	–	R1/8	–	4, 6	■	10
				R1/4		4, 6		
				R3/8		6, 9		
	Racor rápido acodado, girable, con 2 juntas							
		LCK Ejecución en metal	M5	–	–	3, 4	■	11
					G1/8	3, 4, 6		
					G1/4	4, 6, 9		
					G3/8	6, 9, 13		
					G1/2	13		
	LCK-...-KU Ejecución en polímero	–	–	G1/8	4, 6	■	11	
				G1/4	4, 6			
	Racor rápido acodado con anillo de junta (girable en 360°)							
		LCKN	M5	–	–	3, 4	–	12
			–		G1/8	3, 4, 6		
			G1/4		4, 6			
			G3/8		6			
En forma de T	Racor rápido en T, girable, con 2 juntas							
		TCK Ejecución en metal	M5	–	–	3, 4	■	13
					G1/8	3, 4, 6		
					G1/4	4, 6,		
					G3/8	6, 9		
					G1/2	13		
	TCK-...-KU Ejecución en polímero	–	–	G1/8	4, 6	■	13	
				G1/4	4, 6			
	Distribuidor en T							
		FCK-...-KU	–	–	–	3	■	14
					4			
					6			
					9			
	Tuerca para racor CK							
		MCK Ejecución en metal	–	–	–	3, 4, 6, 9, 13	–	15
		MCK-...-KU Ejecución en polímero	–	–	–	3, 4, 6, 9	–	15

Racores rápidos

Cuadro general de productos

FESTO

Forma	Ejecución	Tipo	Conexión D1		Diámetro interior del tubo	Sin cobre ni PTFE ni silicona	→ Página/ Internet
			Rosca M	Rosca G			
Distribuidor múltiple	Pieza anular con 2 juntas						
		LK Ejecución en metal	M5	–	3	–	16
			–	G1/8	3, 4, 6		
				G1/4	4, 6		
				G3/8	6		
		LK-...-KU Ejecución en polímero	–	G1/8	4, 6	–	16
				G1/4	4, 6		
	Pieza anular con 2 juntas						
		TK Ejecución en metal	M5	–	3, 4	–	17
			–	G1/8	3, 4, 6		
				G1/4	4, 6		
				G3/8	6		
		TK-...-KU Ejecución en polímero	–	G1/8	4, 6	–	17
				G1/4	4, 6		
	Tornillo hueco con 2 piezas anulares						
		VT-...-2 2 piezas anulares	M5	G1/8	3, 4, 6	–	18
				G1/4	4, 6		
				G3/8	6		
		VT-...-3 3 piezas anulares	M5	G1/8	3, 4, 6	–	18
				G1/4	4, 6		
				G3/8	6		

Racores rápidos ACK

FESTO

Hoja de datos


Racor rápido ACK

Rosca interior con anillo de junta

Material:

Aluminio anodizado azul

No contiene cobre ni PTFE



Dimensiones y referencias									
Conexión	Diámetro nominal	Diámetro interior del tubo	L1	L2	1	2	Nº de art.	Tipo	PE*
D1	[mm]								
G1/8	2,4	3	23,9	9	13	8	5664	ACK-1/8-PK-3	10
	3,4	4	27	9	13	12	3714	ACK-1/8-PK-4	10
	5,3	6	27	9	13	14	7842	ACK-1/8-PK-6	10
G1/4	3,4	4	30	12	17	12	3713	ACK-1/4-PK-4	10
	5,3	6	30	12	17	14	3712	ACK-1/4-PK-6	10
G3/8	5,3	6	31	12	19	14	3711	ACK-3/8-PK-6	10
	8	9	37,4	15	19	19	3710	ACK-3/8-PK-9	1
G1/2	12	13	40,2	15	27	24	4099	ACK-1/2-PK-13	1

* Cantidad por unidad de embalaje

Racores rápidos CK

Hoja de datos

FESTO

Racor rápido CK

Rosca exterior con anillo de junta


Material:

Rosca M: Acero, aluminio

Rosca G: Aluminio, anodizado azul

No contiene cobre ni PTFE

Homologación: Germanischer Lloyd



Racores rápidos CK-...-KU

Rosca exterior con arista selladora

Material:

Poliacetal

No contiene cobre ni PTFE

Conformidad con RoHS

Homologación: Germanischer Lloyd

Presión de funcionamiento:

0 ... 10 bar

Temperatura: -10 ... +60 °C

Dimensiones y referencias									
Conexión	Diámetro nominal	Diámetro interior del tubo	L1	L2	≈C	≈C1	Nº de art.	Tipo	PE*
D1	[mm]								
Ejecución en aluminio									
M5	2,0	3	19,3	3,8	7	8	3561	CK-M5-PK-3	10
	2,9	4	21,5	3,8	10	–	3562	CK-M5-PK-4	10
G1/8	2,0	3	21,6	4,9	13	8	3563	CK-1/8-PK-3	10
	2,9	4	24,7	4,9	13	12	2027	CK-1/8-PK-4	10
	4,9	6	24,8	4,9	13	14	2028	CK-1/8-PK-6	10
G1/4	2,9	4	27,2	5,8	17	12	2029	CK-1/4-PK-4	10
	4,9	6	27,3	5,8	17	14	2030	CK-1/4-PK-6	10
	8	9	30,6	5,8	17	19	2031	CK-1/4-PK-9	10
G3/8	4,9	6	28,3	6,8	19	14	2032	CK-3/8-PK-6	10
	8	9	31,6	6,8	19	19	2033	CK-3/8-PK-9	10
	11,7	13	33,2	6,8	24	24	4097	CK-3/8-PK-13	10
G1/2	11,7	13	34,7	8,5	24	24	4098	CK-1/2-PK-13	1
Ejecución en polímero									
G1/8	2,4	3	22,2	6,5	13	8	6253	CK-1/8-PK-3-KU	10
	3,4	4	25,3	6,5	13	12	6254	CK-1/8-PK-4-KU	10
	4,4	6	25,4	6,5	13	14	6255	CK-1/8-PK-6-KU	10
G1/4	3,4	4	28,5	8,5	17	12	6256	CK-1/4-PK-4-KU	10
	5,3	6	28,6	8,5	17	14	6257	CK-1/4-PK-6-KU	10
	7,3	9	31,9	8,5	17	19	6258	CK-1/4-PK-9-KU	10
G3/8	5,3	6	31	10,5	19	14	6460	CK-3/8-PK-6-KU	10
	8	9	34,5	10,5	19	19	6468	CK-3/8-PK-9-KU	10

* Cantidad por unidad de embalaje

Racores rápidos pasamuros QCK

FESTO

Hoja de datos


Racor rápido pasamuros QCK

Rosca interior con anillo de junta

Material:

Aluminio anodizado azul / Acero

No contiene cobre ni PTFE



Dimensiones y referencias														
Conexión	Diámetro nominal	Diámetro interior del tubo	B1	D5	L1	L2	L3	L4 máx.	≈C1	≈C2	≈C3	Nº de art.	Tipo	PE*
D1	[mm]													
M5	2,4	3	3,2	M6x0,75	31	6	10	8	7	8	10	9424	QCK-M5-PK-3-B	1
G1/8	3,4	4	3,5	M10x1	40	8	13,5	10	13	12	13	9425	QCK-1/8-PK-4-B	1
G1/4	5,3	6	4	M12x1	45	12	18	10	17	14	17	9426	QCK-1/4-PK-6-B	1
G3/8	8	9	5	M16x1	50	12	18,6	10	19	19	22	9427	QCK-3/8-PK-9-B	1

* Cantidad por unidad de embalaje

Racores rápidos pasamuros SCK

Hoja de datos

FESTO

Racor rápido pasamuros SCK

Material:

Aluminio anodizado azul / Acero

No contiene cobre ni PTFE

Racor rápido pasamuros SCK-...-KU

con arista selladora

Material:

Poliacetal


No contiene cobre ni PTFE

Conformidad con RoHS

Presión de funcionamiento:

0 ... 10 bar

Temperatura: -10 ... +60 °C



Dimensiones y referencias

Diámetro nominal [mm]	Diámetro interior del tubo	B1	D5	L1	L2 máx.	≡C1	Nº de art.	Tipo	PE*
Ejecución en aluminio									
2,4	3	3,2	M6x0,75	34	8	10	9420	SCK-PK-3	1
3,4	4	3,5	M10x1	43	10	13	9421	SCK-PK-4	1
5,3	6	4	M12x1	44	10	17	9422	SCK-PK-6	1
8	9	5	M16x1	53	10	22	9423	SCK-PK-9	1
Ejecución en polímero									
2,4	3	5	M10x1 ¹⁾	41	10	13	9387	SCK-PK-3-KU	10
3,4	4	5	M10x1	46		13	9388	SCK-PK-4-KU	10
5,3	6	6	M12x1	48		17	9389	SCK-PK-6-KU	10
8	9	7	M16x1	57		22	9390	SCK-PK-9-KU	1

* Cantidad por unidad de embalaje

1) El diámetro válido para el montaje es diferente al de la ejecución de aluminio

Tapones ciegos CV

Hoja de datos

FESTO

Tapón ciego CV


Para tapar boquillas y racores para tubos flexibles de polímero

Material:

Poliuretano

No contiene cobre ni PTFE

Conformidad con RoHS



Dimensiones y referencias				
Diámetro interior del tubo	Peso/unidad [g]	Nº de art.	Tipo	PE*
3	0,001	6213	CV-PK-3-B	10
4	0,001	6214	CV-PK-4-B	10
6	0,001	6215	CV-PK-6-B	10
9	0,002	6216	CV-PK-9-B	10

Condiciones de funcionamiento (presión estática admisible)								
Tipo	CV-PK-3-B ... CV-PK-6-B						CV-PK-9-B	
Presión de funcionamiento [bar]	10	10	8	7	6	6	6	4
Temperatura ambiente [°C]	-35	+20	+40	+60	+80	+60	+60	+80

* Cantidad por unidad de embalaje

Racores rápidos acodados GCK

Hoja de datos

FESTO

Racor rápido acodado GCK-...-KU

Material:

Poliacetal


No contiene cobre ni PTFE

Conformidad con RoHS

Presión de funcionamiento:

0 ... 10 bar

Temperatura: -10 ... +60 °C



Dimensiones y referencias												
Conexión	Diámetro nominal	Diámetro interior del tubo	B1	H1	H2	H3	L1	L2	≡C1	Nº de art.	Tipo	PE*
D1	[mm]											
R1/8	2,9	4	13	22,5	8	16,5	26,5	20,5	20,5	6267	GCK-1/8-PK-4-KU	10
	4,9	6	17	24,5	8	17,5	28,5	21,5	21,5	6268	GCK-1/8-PK-6-KU	10
R1/4	2,9	4	17	25,5	11	19,5	30	22,5	22,5	6269	GCK-1/4-PK-4-KU	10
	4,9	6	17	27,5	11	20,5	30	22,5	22,5	6270	GCK-1/4-PK-6-KU	10
R3/8	4,9	6	19	28,5	10,5	21	34	24,5	24,5	6271	GCK-3/8-PK-6-KU	10
	8	9	19	33,5	10,5	23,5	37,2	27,7	27,7	6272	GCK-3/8-PK-9-KU	10

* Cantidad por unidad de embalaje

Racores rápidos acodados LCK

FESTO

Hoja de datos

Racor rápido acodado LCK

Orientable, con dos juntas

Material:

Fundición inyectada de zinc

No contiene cobre ni PTFE

Racor rápido acodado

LCK-...-KU

Orientable, con arista selladora

Material:


Poliacetal

No contiene cobre ni PTFE

Presión de funcionamiento:

0 ... 10 bar

Temperatura: -10 ... +60 °C



Dimensiones y referencias													
Conexión	Diámetro nominal	Diámetro interior del tubo	B1	H1	H2	L1	L2	L3	≡C1	≡C2	Nº de art.	Tipo	PE*
D1	[mm]												
Ejecución en fundición inyectada de zinc													
M5	2,4	3	10	21,1	16,1	17,2	3,8	5,2	7	8	4468	LCK-M5-PK-3	10
	2,4	4	11	21,1	16,1	18	3,8	5,6	7	8	4562	LCK-M5-PK-4	10
G1/8	2	3	16	27,1	19,1	21,1	4,9	6,1	13	8	4136	LCK-1/8-PK-3	10
	2,9	4	16	30,2	22,2	27,1	4,9	9,1	13	12	4469	LCK-1/8-PK-4	10
	4,9	6	16	30,3	22,3	27,1	4,9	9,1	13	14	4470	LCK-1/8-PK-6	10
G1/4	2,9	4	20	34,2	24,2	28,1	5,7	9,2	17	12	4471	LCK-1/4-PK-4	10
	4,9	6	20	34,3	24,3	28,1	5,5	9,3	17	14	4472	LCK-1/4-PK-6	10
	8	9	20	37,6	27,6	33,3	5,7	11,8	17	19	11452	LCK-1/4-PK-9	10
G3/8	4,9	6	25	39,3	26,8	30,3	6,7	9,3	22	14	4473	LCK-3/8-PK-6	1
	8	9	25	42,6	30,1	35,3	6,7	11,8	22	19	4474	LCK-3/8-PK-9	1
G1/2	11,7	13	30	49,2	34,2	46,6	7,9	16,85	27	24	4100	LCK-1/2-PK-13	1
Ejecución en polímero													
G1/8	3,4	4	16	30,5	22,5	27,5	7,1	8,25	13	12	6259	LCK-1/8-PK-4-KU	10
	5,3	6	16	30,5	22,5	27,5	7,1	8,25	13	14	6260	LCK-1/8-PK-6-KU	10
G1/4	3,4	4	20	34,5	24,5	28,5	8,1	8,25	17	12	6261	LCK-1/4-PK-4-KU	10
	5,3	6	20	34,5	24,5	28,5	8,1	8,25	17	14	6262	LCK-1/4-PK-6-KU	10

* Cantidad por unidad de embalaje

Racores rápidos acodados LCKN

FESTO

Hoja de datos

Racor rápido acodado LCKN

Orientable, con junta OL-...

Material:


Fundición inyectada de zinc /

Aluminio

Presión de funcionamiento:

-0,9 ... 16 bar

Temperatura: -20 ... +80 °C



Advertencia: Este racor no deberá utilizarse como distribuidor giratorio

Dimensiones y referencias												
Conexión	Diámetro nominal	Diámetro interior del tubo	H1	H2	H3	L1	L2	☞1	☞2	Nº de art.	Tipo	PE*
D1	[mm]											
M5	1,7	3	22,2	3,55	15,15	20,1	16,1	7	8	164995	LCKN-M5-PK-3	10
	2,6	4	24,3	3,55	15,75	23,2	19,2	7	-	164996	LCKN-M5-PK-4	10
G1/8	1,7	3	24,6	4,7	15,9	25,4	18,9	13	8	164997	LCKN-1/8-PK-3	10
	2,6	4	27	4,7	16,3	28,5	22	13	12	164998	LCKN-1/8-PK-4	10
	4,6	6	30,3	4,7	18,6	28,6	22,1	13	14	164999	LCKN-1/8-PK-6	10
G1/4	2,6	4	29,5	5,8	17,7	28,5	22	17	12	165000	LCKN-1/4-PK-4	10
	4,6	6	32,8	5,8	20,0	28,6	22,1	17	14	165001	LCKN-1/4-PK-6	10
G3/8	4,6	6	33,8	6,0	20,8	28,6	22,1	19	14	165002	LCKN-3/8-PK-6	1

* Cantidad por unidad de embalaje

Racores rápidos en T TCK

FESTO

Hoja de datos

Racor rápido en T TCK

Orientable

Material:


Fundición inyectada de zinc,

con 2 juntas

Rosca G $\frac{3}{8}$ y G $\frac{1}{2}$ aluminio anodizado

azul

No contiene cobre ni PTFE



Racor rápido en T

TCK-...-KU

Orientable, con arista selladora

Material:

Poliacetal

No contiene cobre ni PTFE

Presión de funcionamiento:

0 ... 10 bar

Temperatura: -10 ... +60 °C

Dimensiones y referencias												
Conexión	Diámetro nominal	Diámetro interior del tubo	H1	H2	H3	L1	L2	⌀C1	⌀C2	Nº de art.	Tipo	PE*
D1	[mm]											
Ejecución en fundición inyectada de zinc												
M5	2	3	17,2	3,8	5,2	32,2	10	7	8	4484	TCK-M5-PK-3	10
	2	4	18	3,8	5,6	39,4	11	7	8	4563	TCK-M5-PK-4	10
G $\frac{1}{8}$	2	3	21,1	4,9	6,1	38,2	16	13	8	4137	TCK- $\frac{1}{8}$ -PK-3	10
	2,9	4	27,1	4,9	9,1	44,4	16	13	12	4485	TCK- $\frac{1}{8}$ -PK-4	10
	4,9	6	27,1	4,9	9,1	44,6	16	13	14	4486	TCK- $\frac{1}{8}$ -PK-6	10
G $\frac{1}{4}$	2,9	4	28,1	5,7	9,2	48,4	20	17	12	4487	TCK- $\frac{1}{4}$ -PK-4	10
	4,9	6	28,1	5,5	9,3	48,6	20	17	14	4488	TCK- $\frac{1}{4}$ -PK-6	10
Ejecución en aluminio												
G $\frac{3}{8}$	4,9	6	30,3	6,7	9,3	53,6	25	22	14	4489	TCK- $\frac{3}{8}$ -PK-6	1
	8	9	35,3	6,7	11,8	60,2	25	22	14	4490	TCK- $\frac{3}{8}$ -PK-9	1
G $\frac{1}{2}$	11,7	13	46,6	7,9	16,9	68,4	30	27	24	4101	TCK- $\frac{1}{2}$ -PK-13	1
Ejecución en polímero												
G $\frac{1}{8}$	3,4	4	27,5	7,1	8,25	45	16	13	12	6263	TCK- $\frac{1}{8}$ -PK-4-KU	10
	5,3	6	27,5	7,1	8,25	45	16	13	14	6264	TCK- $\frac{1}{8}$ -PK-6-KU	10
G $\frac{1}{4}$	3,4	4	28,5	8,1	8,25	49	20	17	12	6265	TCK- $\frac{1}{4}$ -PK-4-KU	10
	5,3	6	28,5	8,1	8,25	49	20	17	14	6266	TCK- $\frac{1}{4}$ -PK-6-KU	10

* Cantidad por unidad de embalaje

Racores rápidos en T FCK

Hoja de datos

FESTO

Distribuidor en T FCK-...-KU

Material:

Poliacetal


No contiene cobre ni PTFE

Conformidad con RoHS

Presión de funcionamiento:

0 ... 10 bar

Temperatura: -10 ... +60 °C



Dimensiones y referencias												
Diámetro interior del tubo	Diámetro nominal [mm]	B1	D5	H1	H2	H3	L1	L2	≈C1	Nº de art.	Tipo	PE*
3	2,4	11	4,3	23,8	19,8	5	39,6	10	8	6273	FCK-3-PK-3-KU	10
4	3,4	15	4,3	30,2	24,2	6	48,4	12	12	6274	FCK-3-PK-4-KU	10
6	5,3	18	4,3	31,2	24,2	6	48,4	12	14	6275	FCK-3-PK-6-KU	10
9	8	22	4,3	38,3	28,8	7,1	56,4	13	19	6276	FCK-3-PK-9-KU	10

* Cantidad por unidad de embalaje

Tuerca MCK

Hoja de datos

FESTO

Tuerca MCK


Para racores para tubos flexibles

Material:

Aluminio anodizado azul

No contiene cobre ni PTFE

Conformidad con RoHS



Tuerca MCK-...-KU

Para racores para tubos flexibles

No contiene cobre ni PTFE

Conformidad con RoHS

Material:

Ejecución en polímero

Dimensiones y referencias						
Diámetro interior del tubo	D1	L1	C1	Nº de art.	Tipo	PE*
Ejecución en aluminio						
3	M6x0,75	8,5	8	205254	MCK-PK-3	1
4	M10x1	11	12	2965	MCK-PK-4 ¹⁾	1
4	M8x1	9,5	–	205257	MCK-PK-4-R ²⁾	1
6	M12x1	11	14	2966	MCK-PK-6	1
9	M16x1	14,4	19	2967	MCK-PK-9	1
13	M22x1	18	24	206504	MCK-PK-13	1
Ejecución en polímero						
3	M6x0,75	9,5	8	211289	MCK-PK-3-KU	1
4	M10x1	12,5	12	211291	MCK-PK-4-KU ¹⁾	1
6	M12x1	12,5	14	211292	MCK-PK-6-KU	1
9	M16x1	16	19	211293	MCK-PK-9-KU	1

* Cantidad por unidad de embalaje

1) Excepto racores CK-M5-PK-4, LCK-M5-PK-4, TCK-M5-PK-4

2) Para racores CK-M5-PK-4, LCK-M5-PK-4, TCK-M5-PK-4

Distribuidor múltiple

Hoja de datos

FESTO

Tornillo hueco VT con pieza anular LK

Material:

Tornillo hueco: Acero cincado


Pieza anular LK: Fundición inyectada de zinc

Pieza anular LK-...-KU: Polímero

No contiene cobre ni PTFE

Homologación:

Pieza anular LK: Germanischer Lloyd



Referencias				Dimensiones → 18		
Tornillo hueco				Pieza anular		
Conexión neumática	Cantidad de piezas anulares	Nº de art.	Tipo	Conexión neumática	Nº de art.	PE*
Ejecución en fundición inyectada de zinc						
M5	2	206145	VT-M5-2 ³⁾	para tubo flexible de diámetro nominal 3	4475 LK-M5-PK-3 ¹⁾	10
	3	4594	VT-M5-3 ³⁾			
G1/8	2	4593	VT-1/8-2-PK-3 ³⁾	para tubo flexible de diámetro nominal 3	4597 LK-1/8-PK-3 ¹⁾	10
	3	4595	VT-1/8-3-PK-3			
G1/8	2	206146	VT-1/8-2 ³⁾	para tubo flexible de diámetro nominal 4	4476 LK-1/8-PK-4 ¹⁾	10
	3	4596	VT-1/8-3 ³⁾			
G1/8	2	206146	VT-1/8-2 ³⁾	para tubo flexible de diámetro nominal 6	4477 LK-1/8-PK-6 ¹⁾	10
	3	4596	VT-1/8-3 ³⁾			
G1/4	2	206147	VT-1/4-2 ³⁾	para tubo flexible de diámetro nominal 4	4478 LK-1/4-PK-4 ¹⁾	10
	3	2335	VT-1/4-3 ³⁾			
G1/4	2	206147	VT-1/4-2 ³⁾	para tubo flexible de diámetro nominal 6	4479 LK-1/4-PK-6 ¹⁾	10
	3	2335	VT-1/4-3 ³⁾			
G3/8	2	206148	VT-3/8-2 ³⁾	para tubo flexible de diámetro nominal 6	4480 LK-3/8-PK-6 ¹⁾	1
	3	2336	VT-3/8-3 ³⁾			
Ejecución en polímero						
G1/8	2	206146	VT-1/8-2 ³⁾	para tubo flexible de diámetro nominal 4	6280 LK-1/8-PK-4-KU ^{2) 3)}	10
	3	4596	VT-1/8-3 ³⁾			
G1/8	2	206146	VT-1/8-2 ³⁾	para tubo flexible de diámetro nominal 6	6281 LK-1/8-PK-6-KU ^{2) 3)}	10
	3	4596	VT-1/8-3 ³⁾			
G1/4	2	206147	VT-1/4-2 ³⁾	para tubo flexible de diámetro nominal 4	6282 LK-1/4-PK-4-KU ^{2) 3)}	10
	3	2335	VT-1/4-3 ³⁾			
G1/4	2	206147	VT-1/4-2 ³⁾	para tubo flexible de diámetro nominal 6	6283 LK-1/4-PK-6-KU ^{2) 3)}	10
	3	2335	VT-1/4-3 ³⁾			

* Cantidad por unidad de embalaje

1) Con dos juntas

2) Con arista selladora, presión de 0...10 bar, temperatura de -10...+60 °C

3) Conformidad con RoHS

Distribuidor múltiple

Hoja de datos

FESTO


Tornillo hueco VT con pieza anular TK

Material:

Tornillo hueco: Acero cincado
Pieza anular TK: Fundición inyectada de zinc
Pieza anular TK-...-KU: Polímero
No contiene cobre ni PTFE

Homologación:

Pieza anular TK: Germanischer Lloyd



Referencias				Dimensiones → 18			
Tornillo hueco				Pieza anular			
Conexión neumática	Cantidad de piezas anulares	Nº de art. Tipo		Conexión neumática	Nº de art. Tipo	PE*	
Ejecución en fundición inyectada de zinc							
M5	2	206145	VT-M5-2 ³⁾	para tubo flexible de diámetro nominal 3	4491	TK-M5-PK-3 ¹⁾	10
	3	4594	VT-M5-3 ³⁾				
G1/8	2	4593	VT-1/8-2-PK-3 ³⁾	para tubo flexible de diámetro nominal 3	4598	TK-1/8-PK-3 ¹⁾	10
	3	4595	VT-1/8-3-PK-3	para tubo flexible de diámetro nominal 4	4492	TK-1/8-PK-4 ¹⁾	10
	2	206146	VT-1/8-2 ³⁾		4493	TK-1/8-PK-6 ¹⁾	10
	3	4596	VT-1/8-3 ³⁾	para tubo flexible de diámetro nominal 6			
	2	206146	VT-1/8-2 ³⁾	para tubo flexible de diámetro nominal 4	4494	TK-1/4-PK-4 ¹⁾	10
	3	4596	VT-1/8-3 ³⁾		4495	TK-1/4-PK-6 ¹⁾	10
G1/4	2	206147	VT-1/4-2 ³⁾	para tubo flexible de diámetro nominal 6			
	3	2335	VT-1/4-3 ³⁾		4496	TK-3/8-PK-6 ¹⁾	1
	2	206147	VT-1/4-2 ³⁾				
	3	2335	VT-1/4-3 ³⁾				
G3/8	2	206148	VT-3/8-2 ³⁾				
Ejecución en polímero							
G1/8	2	206146	VT-1/8-2 ³⁾	para tubo flexible de diámetro nominal 4	6284	TK-1/8-PK-4-KU ²⁾ 3)	10
	3	4596	VT-1/8-3 ³⁾	para tubo flexible de diámetro nominal 6	6285	TK-1/8-PK-6-KU ²⁾ 3)	10
	2	206146	VT-1/8-2 ³⁾				
	3	4596	VT-1/8-3 ³⁾				
G1/4	2	206147	VT-1/4-2 ³⁾	para tubo flexible de diámetro nominal 4	6286	TK-1/4-PK-4-KU ²⁾ 3)	10
	3	2335	VT-1/4-3 ³⁾	para tubo flexible de diámetro nominal 6	6287	TK-1/4-PK-6-KU ²⁾ 3)	10
	2	206147	VT-1/4-2 ³⁾				
	3	2335	VT-1/4-3 ³⁾				

* Cantidad por unidad de embalaje

1) Con dos juntas

2) Con arista selladora, presión de 0...10 bar, temperatura de -10...+60 °C

3) Conformidad con RoHS

Distribuidor múltiple


Hoja de datos

FESTO

Distribuidor múltiple

Incluye:

- Tornillo hueco VT y pieza anular LK
→ 16
- tornillo hueco VT y pieza anular TK
→ 17



Dimensiones												
Conexión D1	Tornillo hueco Tipo	Pieza anular Tipo	H1	H2	H3	H4	H5	L1	L2	L3	⌀G1	⌀G2
M5	VT-M5-2	LK-M5-PK-3	27,3	4	5,2	15,1	–	–	5	16,1	7	8
		TK-M5-PK-3						32,2	–			
	VT-M5-3	LK-M5-PK-3	37,1	3,9	5,2	15,1	25	–	5	16,1	7	8
		TK-M5-PK-3						32,2	–			
G1/8	VT-1/8-2-PK-3	LK-1/8-PK-3	32,7	5,9	6,1	16,7	–	–	8	19,1	13	8
		TK-1/8-PK-3						38,2	–			
	VT-1/8-3-PK-3	LK-1/8-PK-3	43,3	5,9	6,1	16,7	27,3	–	8	19,1	13	8
		TK-1/8-PK-3						38,2	–			
	VT-1/8-2	LK-1/8-PK-4	44,8	6	9,1	25,7	–	–	8	22,2	13	12
		TK-1/8-PK-4						44,4	–			
		LK-1/8-PK-6						–	8	22,3		14
		TK-1/8-PK-6						44,6	–			
	VT-1/8-3	LK-1/8-PK-4	61,2	5,8	9,1	25,7	42,3	–	8	22,2	13	12
		TK-1/8-PK-4						44,4	–			
		LK-1/8-PK-6						–	8	22,3		14
		TK-1/8-PK-6						44,6	–			
G1/4	VT-1/4-2	LK-1/4-PK-4	45,2	6,6	9,2	25,4	–	–	10	24,2	17	12
		TK-1/4-PK-4						48,4	–			
		LK-1/4-PK-6		6,2	9,3	25,7		–	10	24,3		14
		TK-1/4-PK-6						48,6	–			
	VT-1/4-3	LK-1/4-PK-4	62,5	6,7	9,2	25,4	41,6	–	10	24,2	17	12
		TK-1/4-PK-4						48,4	–			
		LK-1/4-PK-6		6,1	9,3	25,7	42,1	–	10	24,3		14
		TK-1/4-PK-6						48,6	–			
G3/8	VT-3/8-2	LK-3/8-PK-6	47,5	7,5	9,3	25,7	–	–	12,5	26,8	22	14
		TK-3/8-PK-6						53,6	–			
	VT-3/8-3	LK-3/8-PK-6	63,9	7,5	9,3	25,7	42,1	–	12,5	26,8	22	14
		TK-3/8-PK-6						53,6	–			