

Válvulas de escape rápido SE/SEU



FESTO






Válvulas de escape rápido SE/SEU

Características y códigos de productos

FESTO

Características		
Función	SE	SEU
Estos elementos permiten aumentar la velocidad del émbolo en cilindros de simple y doble efecto. El aire comprimido fluye de la válvula hacia el cilindro pasando por la válvula de escape rápido. En ese estado, la salida de aire 3 está cerrada. Si la presión descende en 1, entonces el sentido del aire de escape es de 2 hacia 3.	Para que el escape rápido de aire sea efectivo, es necesario que la válvula esté montada directamente sobre la conexión de aire del cilindro. El ruido de la válvula de escape rápido SEU se atenúa con un silenciador.	 

Cuadro general de productos						
Función	Ejecución	Tipo		Conexión neumática		➔ Página/Internet
				1	2	
Válvulas de escape rápido	Diseño compacto					
		SE	Sin silenciador	G1/8, G1/4, G3/8, G1/2, G3/4	G1/8, G1/4, G3/8, G1/2, G3/4	3
		SEU	Con silenciador	G1/8, G1/4, G3/8, G1/2	G1/8, G1/4, G3/8, G1/2	6
	Forma plana					
		VBQF-D	Sin silenciador	G1/8	G1/8, QS-6	vbqf
				G1/4	G1/4	
		VBQF-U	Con silenciador	G1/8	G1/8, QS-6	vbqf
G1/4				G1/4, QS-8		


Código del producto						
		SE	-	1/8	-	B
Tipo						
SE	Válvula de escape rápido					
SEU	Válvula de escape rápido con silenciador					
Conexión neumática						
1/8	G1/8					
1/4	G1/4					
3/8	G3/8					
1/2	G1/2					
3/4	G3/4					
Generación						
	Serie A					
B	Serie B					

Válvulas de escape rápido SE

Hoja de datos

FESTO

Función



-  Caudal
300 ... 4 560 l/min
-  Temperatura
-20 ... +75 °C
-  Presión
0,2 ... 10 bar




Datos técnicos generales					
Conexión neumática 1	G1/8	G1/4	G3/8	G1/2	G3/4
Conexión neumática 2	G1/8	G1/4	G3/8	G1/2	G3/4
Conexión neumática 3	G1/8	G1/4	G3/8	G1/2	G3/4
Diámetro nominal [mm]	5	7	11	15	19
Función de válvula	Escape rápido				
Tipo de fijación	Atornillable				Mediante taladros
Posición de montaje	Indistinta				
Nivel de ruido [dB (A)]	100	-			

Condiciones de funcionamiento y del entorno					
Conexión neumática 1	G1/8	G1/4	G3/8	G1/2	G3/4
Presión de funcionamiento [bar]	0,5 ... 10	0,5 ... 10	0,2 ... 10	0,3 ... 10	0,5 ... 10
Fluido	Aire comprimido filtrado, con o sin lubricación, grado de filtración de 40 µm				
Temperatura ambiente [°C]	-20 ... +75				
Temperatura del fluido [°C]	-20 ... +75				

Materiales

Vista en sección



Válvula de escape rápido		
1	Cuerpo	G1/8, G1/4
		G3/8, G1/2
		G3/4
-	Juntas	NBR

Válvulas de escape rápido SE


Hoja de datos

FESTO

Dimensiones

Datos CAD disponibles en → www.festo.com


Conexión neumática G1/8



1 = Entrada


2 = NPN

Conexión neumática G1/4



3 = Escape


Conexión neumática G3/8



1 = Entrada

2 = NPN

Conexión neumática G1/2



3 = Escape

Tipo	Conexión		B1	B2	B3	B4	B5	D3 Ø	D4 Ø	L1	L2	1-⌋	2-⌋	3-⌋	4-⌋
	D1	D2													
SE-1/8-B	G1/8	G1/8	40	33	22	7	–	25	16	21	7	14	22	–	–
SE-1/4-B	G1/4	G1/4	49,5	42	27	10	30	33	29	28	10	17	–	19	19
SE-3/8-B	G3/8	G3/8	61,5	51,5	36	11	39,2	45,5	41	38	–	24	–	24	24
SE-1/2-B	G1/2	G1/2	78	66	45	13	49,5	56,5	48	47,5	–	30	–	32	32

Válvulas de escape rápido SE


Hoja de datos

FESTO

Dimensiones



Datos CAD disponibles en → www.festo.com

Conexión neumática G3/4



Tipo	Conexión D1	B1	B2	D2 Ø	H1	H2	H3	L1	L2	L3
SE-3/4	G3/4	60	42	8,5	70	20,5	9	80	64	40

Referencias


	Conexión neumática			Caudal nominal normal qnN con 6 bar → 5 bar		Peso [g]	Nº art.	Tipo
				Alimentación de aire 1 → 2	Conexión 2 de descarga → 3			
	1	2	3	[l/min]	[l/min]			
	G1/8	G1/8	G1/8	300	660	75	9685	SE-1/8-B
	G1/4	G1/4	G1/4	960	1 200	100	9686	SE-1/4-B
	G3/8	G3/8	G3/8	2 880	2 760	125	9687	SE-3/8-B
	G1/2	G1/2	G1/2	4 560	6 480	200	9688	SE-1/2-B
	G3/4	G3/4	G3/4	2 500	7 500	710	2280	SE-3/4

Válvulas de escape rápido SEU

Hoja de datos

FESTO

Función



-  - Caudal
300 ... 4 560 l/min
-  - Temperatura
-20 ... +75 °C
-  - Presión
0,2 ... 10 bar




Datos técnicos generales				
Conexión neumática 1	G1/8	G1/4	G3/8	G1/2
Conexión neumática 2	G1/8	G1/4	G3/8	G1/2
Diámetro nominal [mm]	5	7	11	15
Función de válvula	Escape rápido			
Tipo de fijación	Atornillable			
Posición de montaje	Indistinta			
Nivel de ruido [dB (A)]	85	85	83	86

Condiciones de funcionamiento y del entorno				
Conexión neumática 1	G1/8	G1/4	G3/8	G1/2
Presión de funcionamiento [bar]	0,5 ... 10	0,5 ... 10	0,2 ... 10	0,3 ... 10
Fluido	Aire comprimido filtrado, con o sin lubricación, grado de filtración de 40 µm			
Temperatura ambiente [°C]	-20 ... +75			
Temperatura del fluido [°C]	-20 ... +75			

Materiales

Vista en sección



Válvula de escape rápido		
1	Cuerpo	G1/8, G1/4 Fundición inyectada de zinc
		G3/8, G1/2 Fundición inyectada de aluminio
-	Juntas	NBR

Válvulas de escape rápido SEU


Hoja de datos

FESTO

Dimensiones

Datos CAD disponibles en → www.festo.com


Conexión neumática G $\frac{1}{8}$



1 = Entrada


2 = NPN

Conexión neumática G $\frac{1}{4}$



3 = Escape


Conexión neumática G $\frac{3}{8}$



1 = Entrada

2 = NPN

Conexión neumática G $\frac{1}{2}$



3 = Escape

Tipo	Conexión		B1	B2	B3	B4	D3 Ø	D4 Ø	D5 Ø	L1	L2	ø	3-ø	4-ø
	D1	D2												
SEU-1/8	G $\frac{1}{8}$	G $\frac{1}{8}$	33	–	22	7	25	16	–	21	7	22	–	–
SEU-1/4	G $\frac{1}{4}$	G $\frac{1}{4}$	42,5	30	27	9,5	33	–	29	28	10	–	19	19
SEU-3/8	G $\frac{3}{8}$	G $\frac{3}{8}$	71	39	36	11	45,5	–	41	38	–	–	24	24
SEU-1/2	G $\frac{1}{2}$	G $\frac{1}{2}$	90,5	49,5	45	13	56,5	–	48	47,5	–	–	32	32

Referencias

Referencias									
	Conexión neumática		Caudal nominal normal qnN con 6 bar → 5 bar		Caudal nominal normal qN con 6 bar → 0 bar	Peso	Nº art.	Tipo	
			Alimentación de aire 1 → 2	Conexión 2 de descarga → 3	Conexión 2 de descarga → 3				
	1	2	[l/min]	[l/min]	[l/min]	[g]			
	G1/8	G1/8	300	550	1 000	65	4616	SEU-1/8	
	G1/4	G1/4	960	1 100	2 300	120	6753	SEU-1/4	
	G3/8	G3/8	2 880	2 280	4 680	160	6755	SEU-3/8	
	G1/2	G1/2	4 560	4 020	6 500	320	6822	SEU-1/2	

Válvulas de escape rápido SE/SEU

Accesorios


FESTO

Escuadra de fijación HSE

Para fijación de válvulas de escape rápido SE/SEU en forma independiente del cilindro.

Material:

Aleación forjada de aluminio anodizado



Dimensiones y referencias											
Para rosca de conexión	D	D1	H	H1	H2	L	L1	R	Peso [g]	Nº de artículo	Tipo
G1/8	10	4,5	11	6	13,5	40	30	10	5,1	8710	HSE-1/8
G1/4	13,2	4,5	11	6	17	42	32	14	6,4	8711	HSE-1/4
G3/8	16,8	5,5	13	7	23,5	54	42	13	9	8712	HSE-3/8
G1/2	21	5,5	16	8	29	66	50	17	14	8713	HSE-1/2